



2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
 STRONGER: STRONGER POWER 40%
 BETTER RESULT
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
- 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.
6. Можно выбрать две модели: с одной ручкой или с двойной ручкой.



V26

Super comfortable experience
 Painless and permanent treatment result
 Suitable for all skin types and body areas

Самая передовая система охлаждения ТЕС внутри этой машины обеспечивает очень хорошие результаты охлаждения.

24 часа рабочего времени. Сапфировый материал. Фактический безболезненный опыт!


1) 10 баров/12 баров/16 баров, 10-40 миллионов выстрелов.

2) Большое пятно 12*20 мм/12*35 мм для быстрого удаления волос.

3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненного удаления волос.

4) Высококачественный золотой лазерный стержень, импортированный из Германии.

5) Медицинская ручка весом всего 350 г легко обрабатывается.



1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран гуманизированного дизайна.

2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.

3. 6 языковых систем, родной язык что хотите.

4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Лазерная планка	Импорт из Германии/США, 8 бар, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм/ или одиночный 808нм
Энергия	0-150Дж/см2
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	40-800 мс

Оперативный ЖК-интерфейс

14,0-дюймовый сенсорный ЖК-экран True Color TFT

Система охлаждения

Головка для обработки воздуха и воды с замкнутым контуром с регулируемой температурой охлаждения полупроводника

Власть

4000 Вт

Электрический источник

220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

СЗ/ГЗ

62 кг/78 кг

Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Отображение сертификата

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,