



New Style Diode Laser

Painless, permanent hairremoval

24-часовой онлайн-сервис, который поможет вам узнать больше деталей. Свяжитесь с нами сейчас!



Diode Laser

For You. For Life.



Diode lasers



Преимущество машины для удаления волос с диодным лазером 755 808 1064

- 1) Используйте конденсатор ТЕС, он имеет лучший охлаждающий эффект, убедитесь, что машина работает непрерывно 24 часа, даже летом.
 - 2) Используйте насос высокого давления, импортированный из Италии, срок службы на 40 000 000 больше.
 - 3) 2 фильтра, 1 фильтр для умягчения воды, 1 фильтр для очистки от примесей.
 - 4) Высокая мощность ручки 1600 Вт, сильная энергия, хороший эффект удаления волос.
- Описание продукта

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas
like face,arms,armpits,chest,back,bikini,legs...

12*24mm{



1200W

12*36mm{



1800W

Медицинская ручка, лучший эффект лечения

Добавлена новая обрабатывающая головка, чтобы сделать обработку мелких деталей более удобной.



755 808 1064 Ручка для удаления волос с диодным лазером

- 1) Удаление волос диодным лазером безболезненно
- 2) Безопасное постоянное удаление волос на всех типах кожи
- 3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненной эпиляции.



Ручка быстро замерзает, что удобно и безболезненно





755 808 1064 Ручка для удаления волос с диодным лазером

размер пятна 12*20 мм, 10 баров 1000 Вт.

размер пятна 12*35 мм, 12 полос 1200 Вт.

размер пятна 12*35 мм, 16 баров 1600 Вт.




Программа машины

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский/ваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

The new 14-inch 4K screen

Support system customization



Информация о размере

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755нм808нм1064нм
Тип лазера	Диодный лазер, 8 бар --- 16 бар
Мощность каждого бара	100 Вт
Система отображения	12-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808нм или 808нм755нм1064нм
Размер пятна	12*35мм ² /12*20мм ²
Срок службы лазерной ручки	808 нм: не менее 10 000 000-40 000 000 выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см ² регулируемая (до 150 Дж/см ² опционально)
Длительность импульса	40 ~ 800 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕСвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	800 Вт/1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Мощность машины	2000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Температура кристалла	-10~3°C
Температура машины	27~31°C

Требуемая мощность AC220В/110В 50~60Гц

Для получения более подробной информации о продукте, добро пожаловать на консультацию!