



24-часовой онлайн-сервис, который поможет вам узнать больше деталей. Свяжитесь с нами сейчас!

Diode Laser

For You. For Life.





Diode lasers



Преимущество машины для удаления волос с диодным лазером 755 808 1064

- 1) Используйте конденсатор ТЕС, он имеет лучший охлаждающий эффект, убедитесь, что машина работает непрерывно 24 часа, даже летом.
 - 2) Используйте насос высокого давления, импортированный из Италии, срок службы на 40 000 000 больше.
 - 3) 2 фильтра, 1 фильтр для умягчения воды, 1 фильтр для очистки от примесей.
 - 4) Высокая мощность ручки 1600 Вт, сильная энергия, хороший эффект удаления волос.
- Описание продукта

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Медицинская ручка, лучший эффект лечения

Добавлена новая обрабатывающая головка, чтобы сделать обработку мелких деталей более удобной.



755 808 1064 Ручка для удаления волос с диодным лазером

- 1) Удаление волос диодным лазером безболезненно
- 2) Безопасное постоянное удаление волос на всех типах кожи
- 3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненной эпиляции.



Ручка быстро замерзает, что удобно и безболезненно





755 808 1064 Ручка для удаления волос с диодным лазером

размер пятна 12*20 мм, 10 баров 1000 Вт.

размер пятна 12*35 мм, 12 полос 1200 Вт.

размер пятна 12*35 мм, 16 баров 1600 Вт.




Программа машины

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Информация о размере

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755nm808nm1064nm
Тип лазера	Диодный лазер, 8 бар --- 16 бар
Мощность каждого бара	100 Вт
Система отображения	12-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808nm или 808nm755nm1064nm
Размер пятна	12*35мм²/12*20мм²
Срок службы лазерной ручки	808 nm: не менее 10 000 000-40 000 000 выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см² регулируемая (до 150 Дж/см² опционально)
Длительность импульса	40 ~ 800 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕСвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	800 Вт/1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Мощность машины	2000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Температура кристалла	-10~3°C
Температура машины	27~31°C

Требуемая мощность AC220В/110В 50~60Гц

Для получения более подробной информации о продукте, добро пожаловать на консультацию!