

# Diode Laser

*ice* Hair removal



## 1200 Вт 1800 Вт Soprano Титановая машина для эпиляции

1. Лазер технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки: размер пятна 12\*24 мм, другой 12\*36 мм.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, импортные лазерные стержни.

### **Описание продуктов**

Воздух вода компрессорное охлаждение

Лечение ощущения льда, комфортное и безболезненное



**Super cooling effect, the handle temperature can be reduced to -25 °C**

### **Ручка эпилятора Soprano Titanium**

Ручка 1,12\*24 мм может использоваться на небольших частях тела, таких как удаление волос на лице и в других местах.

2,12\*36 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, руки и ноги.....

### **Тройная длина волны: 755 нм, 808 нм, 1064 нм**

755 нм подходит для удаления волос на светлой коже.

808 нм подходит для нейтральной эпиляции кожи.

1064 нм подходит для удаления волос с черной кожи.

Medical 1200W/1800W

**50 Million Shots**

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



SPEED 810nm

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



YAG 1064nm

**For black skin**


(black hair removal)

**10 бар 1200 Вт 15 бар 1800 Вт диодный лазер:**

\* Германия Dilas импортировала лазерный стержень. (Новейший и лучший качественный золотой лазерный стержень)

\* Выстрелы: время 20-50 миллионов выстрелов

\* 755 808 1064nm предназначен для всех видов эпиляции кожи и волос



### **Экранный дисплей**

- 1) Большой размер: используется 14-дюймовый цветной сенсорный экран.
- 2) Несколько языков: три варианта выбора типа кожи, просты в эксплуатации.
- 3) Обслуживание OEM: ваш логотип может быть добавлен на экран машины бесплатно, примите ваш специальный язык.