

Why

choose us?

14 years factory

14 years of focus on the development of beauty equipment, the pursuit of higher product quality, making beauty entrepreneurship easier

60000+ customers in 102 countries

The products are sold to 102 countries, serving more than 60,000+ customers

2 years warranty

2 years warranty for each machine All question will be response within 24 hours solved within 72 hours

Make Your Beauty Business More Easier !



Наше преимущество

14-летний опыт работы на заводе, A.ODM / OEM Service B. Профессиональная команда R & D и группа контроля качества, команда послепродажного обслуживания и продаж C. Имеют сертификат CE, сертификат ISO 13485, более 20 патентных сертификатов. D. Самый зрелый опыт удаления волос на полупроводниках.

Описание продуктов



DIODE LASER

- *3 waves 1064nm +808nm + 755nm,
- *Safe, Fast, Painless, permanent
- *For all skin and hair style hair removal

>>>



- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос

5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.

Machine display

Show the machine from three angles, looking at the machine comprehensively.



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



О ручках

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

4cm²

12mm*20mm / 12mm*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies


Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Безопасное использование для всех типов кожи

1. Алекс 755нм для светлой кожи
2. Скоростной диод 808нм для желтой кожи
3. Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)


Параметры продукта



Длительность импульса	10-300 мс регулируемый
Температура кристалла	-27°C~5°C
Лазерная планка	10бар/12бар/16бар, импортируется из Германии/США
Технологии	Волны рубца 7558081064нм Технология
Выходная мощность	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Система отображения	12-дюймовый экран
Длина волны	755/808/1064

выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Компрессорвоздухвода
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*20 мм или 12*35 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Размер машины	53*40*105см

Экранный дисплей



Программа машины

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание 2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, устанавливающих интеллектуальное программное обеспечение 3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык 4. Бесплатная служба OEM-программы (логотип/система...)

Сравнительная таблица до и после эффекта удаления волос

