

NEW ARRIVAL



C2 Vertical Magnetic Thin

◆ BUILD MUSCLE

◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Как работает эта машина?

Он использует импульсные электромагнитные импульсы высокой интенсивности для наращивания мышц и тонуса живота, рук, ног и ягодиц.

Наращивание мышц

Интенсивные сверхмаксимальные сокращения стимулируют реакцию мышц. Энергия восстанавливает внутреннюю структуру, вызывая повторный рост мышечных клеток, создание белков и цепочек мышечных волокон. Эта процедура приводит к более высокой плотности и объему мышц.

Multi-angle display

III

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Можно выбрать различные стили и спецификации



Удаление жира

Наращивание мышечной массы улучшает высвобождение адреналина, что дает очевидный эффект, приводящий к сверхмаксимальным липолиз в жировых клетках.


Циркуляция лимфатической улучшение

Электромагнитные волны стимулируют гемоглобин, усиливают кровоток, лимфоток. Процедура увеличивает, что мертвые жировые клетки устраняются естественным путем.

Высокая интенсивность

TeslaSculpt на основе высокоинтенсивной магнитной энергии, которая могла бы охватывать большие скелетные мышцы человеческого тела, и этот высокий энергетический уровень позволяет мышце реагировать на глубокую перестройку ее внутренней структуры.

Work principle



Treatment demonstration



Before and After



Более сильная стимуляция

Двухслойная катушка создает более сильные и сильные электромагнитные эффекты высокой интенсивности.

Технология жидкостного охлаждения

TeslaSculpt оснащен аппликаторами с жидкостным охлаждением, которые обеспечивают длительную работу без перегрева. 4 аппликатора магнитной стимуляции для решения всех ваших проблем независимо или одновременно.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily




Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Arm



Vest line



Peach hip



Beautiful legs

Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации о продукте
24 часа онлайн!