

Избавление от нежелательных волос является извечной проблемой, особенно сложной задачей является удаление волос на длительный срок. Метод лазерной эпиляции EXFU, универсальное решение для действительно эффективного удаления волос.



Преимущество машины для удаления волос с диодным лазером 755 808 1064

- 1) Использование ТИК конденсатор, он имеет лучший охлаждающий эффект, убедитесь, что машина работает непрерывно 24 часа, даже летом.
- 2) Использование Италия импортный насос высокого давления, срок службы на 40 000 000 больше
- 3) 2 фильтра, 1 фильтр для умягчения воды, 1 фильтр для примесей отдельный.
- 4) Высокая мощность 3000 Вт, сильная энергия, получить хороший эффект удаления волос.



360 degree bidirectional rotation



No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient



Новейшая фабрика по самой низкой цене Диодный лазер для удаления
ВОЛОС


Дизайн экрана HD 4K

Экран можно поворачивать для более удобной работы

Кнопка запуска в одно касание



Может использоваться для удаления волос на всех частях тела, безопасно, безболезненно, удобно и навсегда



Cool glow equivalent



Диодный лазерный эпилятор нового типа EXFU

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



The handle is small and lightweight, weighing as low as 350g

Just One minute! Quick cooling down to **-29°C**

755 808 1064 Ручка для удаления волос с диодным лазером

размер пятна 12*20 мм, 10 баров 1000 Вт.

размер пятна 12*35 мм, 12 полос 1200 Вт.

размер пятна 12*35 мм, 16 баров 1600 Вт.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) Удаление волос диодным лазером безболезненный
- 2) Безопасно удаление волос навсегда на всех типах кожи
- 3) Замерзший лед охлаждение сапфировое стекло для безболезненной эпиляции.



Система экрана

Программа лазерных диодов

1. 14 дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн, диод лазерная система управления
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи для варианта.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатно OEM/ОДМ сервис программы(логотип/система...)



Конфигурация продукта

Вещь	Вертикальный диодный лазер 755 808 1064 нм
Тип лазера	Диодный лазер, 12 бар, 16 бар
Мощность каждого бара	100 Вт
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808нм/755нм/1064нм
Размер пятна	12*24мм ² /12*36мм ²
Срок службы лазерной ручки	808 нм: не менее 20 000 000-40 000 000 выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см ² регулируемая (до 150 Дж/см ² опционально)
Длительность импульса	40 ~ 800 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕСвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Мощность машины	3500 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

Температура кристалла	-29~5°C
Температура машины	27°C
Требуемая мощность	AC220В/110В 50~60Гц

Профиль компании

3 года гарантии

Бесплатные онлайн-сервисы обучения, техническая поддержка
Большая мощность 1600 Вт , удовлетворительный результат удаления волос

		
		
 Authentication NQA13485,CB certification and more Complete certification materials	 60000+ Customers We have professional after sale team and we provide 7*24 services	 2 Years Warranty 2 years warranty for each machine, All questions will get reponse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd является высокопрофессиональным и опытным производителем косметического оборудования в Китае. 14 лет в индустрии красоты
2. У нас есть профессиональное производство НИОКР отдел, может предоставить техническую поддержку, 2 года гарантии

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами для получения более подробной информации о продукте 24 часа онлайн!