

360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving
Efficient and labor-saving



--Применение машины для лазерной эпиляции

- * Мощный диодный лазер с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!
- * Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги...
- * Частота 1-10Гц. Обработка быстро!!!

Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!



The handle can be placed **at will**



Do as one wishes

Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, back, legs, bikini, chest...

EXFU

7 93 26.0 600

Тройная длина волны: 755 нм, 808 нм, 1064 нм

755 нм подходит для удаления волос на светлой коже.

808 нм подходит для нейтральной эпиляции кожи.

1064 нм подходит для удаления волос с черной кожи.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Ручка лазерной эпиляции EXFU

Ручка 1,12*24 мм может использоваться на небольших частях тела, таких как удаление волос на лице и в других местах.

2,12*36 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, руки и ноги.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Добро пожаловать на консультацию! Онлайн-сервис 7X24 часа!