

**HIGH POWER
DIODE LASER**

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

Преимущества

- * США или Германия импортировали лазерный стержень 8—16 бар.
- * Более 50 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи





Arm hair removal



Lip hair removal



Face hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



О ручке

1200 Вт, 1800 Вт большой мощности для свободного выбора

Размер пятна 12*20 или 12*35 мм

* 350 г Медицинская ручка, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения
* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать



800/1000/1200/1600W
50 Million Shots
USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)

• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA improved, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Модель	808V30
Тип лазера	Импорт из Германии/США, 8 ---- 16 бар, 800 Вт ---- 1600 Вт
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4К
Длина волны	808нм или 755нм 808нм 1064нм
выстрелы	50 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Высокоскоростное охлаждение Double TEC Воздушная и закрытая циркуляция воды Лечебная головка с регулируемой температурой охлаждения полупроводников
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*20 мм или 12*35 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг

**Для получения более подробной информации о модели, пожалуйста,
свяжитесь с нами!
Онлайн 24 часа!!**