



Машина для эпиляции диодным лазером.

- * Отсутствие пигментации. Подходит для любого типа кожи;
- * Подходит для любого типа кожи;
- * Безопасно и быстро.
- * Международный золотой стандарт эпиляции;
- * оптимальная длина волны лазера;
- * Длинная ширина лазерного импульса (от 10 мс до 800 мс);

Ручка весит всего 350 г! Решение для удаления волос на лице и теле 15*20 мм, 12*35 мм!

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Система охлаждения:

Уникальная система охлаждения Dual-TEC,

Наиболее эффективно обеспечить работу машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**




Лазер Three Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).






ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison





Описание продуктов

Длина волны/тип лазера	Ледяной платиновый диодный лазер для удаления волос цена лазера 755/808/1064
Власть	3000 Вт;
Выходная мощность лазера	0-150 Дж/см ² (регулируется)
Ширина лазерного импульса	10-800 мс (регулируется);
Частота импульсного выхода	1-10 Гц;
Размер пятна	вариант 12*35мм ² /12*20мм ²
Оперативный ЖК-интерфейс	10,4 — 12 TFT True Color LCD сенсорный экран
Система охлаждения	ВодавоздухТЭЦ конденсатор
Лазерная полоса:	Вариант с 10, 12 или 16 шт барами
Размер посылки:	115*59*61см

Профессиональный OEM, ODM сервис

- А) Напечатайте любой цвет, который вы хотите для своей машины, сделайте его любимым для вас и вашего клиента.
- В) Напечатайте свой логотип на корпусе машины и добавьте его в систему в качестве приветственного интерфейса.
- Сделайте его эксклюзивным в мире.
- С) Добавьте любой язык в систему машины, в зависимости от того, что вам и вашему клиенту требуется.
- Д) Добавьте систему удаленной аренды в машину, чтобы вести лизинговый бизнес.
- Е) Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на

рынке.

F) Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов.

G) Разрабатывайте новейшие технологии, чтобы удовлетворить вас и ваших клиентов.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,