



EXFU·FIND S  
**EMSCULPT**

25%  
more muscle,  
now all the way to your flanks

30%  
less fat,

A photograph of a muscular man in a bodybuilding pose stands to the right of the machine. The machine is a grey, upright device with a large touchscreen display showing a blue and pink circular graphic. A hand is visible near the machine, suggesting it is being operated.

\*Используется электромагнитная технология высокой интенсивности, которая способна вызывать сверхмаксимальные мышечные сокращения.

\*Быстро меняющееся магнитное поле индуцирует электрические волны в тканях, где они поляризуют нервные мембраны и управляют двигательными единицами в мышечной ткани-мишени, вызывая концентрические сокращения.



EASY TO OPERATE  
**RANDOMLY ADJUST  
MORE INTELLIGENT**  
NEW APPEARANCE

A hand is shown interacting with the touchscreen of the machine. The screen displays a muscular man's torso. The machine is shown from a different angle, highlighting its sleek, modern design. The background is a bright yellow and black diagonal split.

\*Во время лечения мышцы сокращаются до сверхмаксимального уровня. Интенсивные сверхмаксимальные сокращения усиливают высвобождение адреналина, что запускает каскадный эффект, приводящий к супрамаксимальному липолизу в жировых клетках.

\* Между тем, отвечает глубоким remodelированием своей внутренней структуры, вызывает рост миофибрилл (мышечная гипертрофия), создание новых белковых нитей и рост мышечных волокон (мышечная гиперплазия). Процесс приводит к увеличению плотности и объема мышц.

REASONABLE DESIGN

# PRODUCT DETAILS

SAFE AND CONVENIENT



## HANDLE

The handles support independent and synchronous work

## POWER LOCK

Prevent the power supply from falling out, causing damage to the machine



## SHELF

Put the tools you can use

## STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work



EASY TO OPERATE

# HD 15.6 INCH LARGE SCREEN

NEW APPEARANCE

## SCREEN DISPLAY

EASY TO OPERATE



## ONE-BUTTON START

MORE CONVENIENT



UX3

## COOLING SYSTEM

GOOD BATTERY LIFE



# OPERATING PARTS


The location of the handle operation must be consistent with the interface selection location



INCREASE MUSCLE MASS

# HIGH EFFICIENCY

UP TO 50.000 PULSES IN 30 MINUTE SESSION



VS



**+16%**

Estimated increase in muscle mass

**-19%**

Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE

11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)

5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION


## PRINCIPLE

# HOW IT WORKS

EMSCULPT with HIFEM technology induces supramaximal muscle contractions not achievable by voluntary action. When exposed to supramaximal contractions, the muscle tissue is forced to adapt to such extreme condition.

The muscle responds with a deep remodeling of its inner structure, i.e., the growth of myofibrils (muscle hypertrophy) and creation of new protein strands and muscle fibers (muscle hyperplasia).

The process results in increased muscle density and volume.



## Direct muscle stimulation, more efficient

More than 20,000 Sit-ups



**Faster frequency**

1-150Hz adjustable



**More modes**

5+1 optional



**Higher efficiency**

30 minutes treatment



**Pays off faster**


Speed up fat burning

<b>DEVICE NAME:</b>	<b>EXFU TESLASCULPT MACHINE</b>
<b>MODEL NUMBER:</b>	<b>HI-EMT</b>
<b>APPLICATION:</b>	<b>FOR COMMERCIAL</b>
<b>SCREEN SIZE:</b>	<b>14INCH TRUE COLOR TOUCH SCREEN</b>
<b>PULSE DURATION:</b>	<b>300PS</b>
<b>FREQUENCY:</b>	<b>1-10HZ</b>
<b>SPOT SIZE:</b>	<b>2-10MM ADJUSTABLE</b>
<b>ENERGY:</b>	<b>20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS</b>
<b>AFTER-SALES SERVICE PROVIDED:</b>	<b>FREE SPARE PARTS, ONLINE SUPPORT, VIDEO TECHNICAL SUPPORT</b>
<b>WEIGHT:</b>	<b>65KGS</b>
<b>COOLING:</b>	<b>WATER COOLING+AIR COOLING</b>
<b>VOLTAGE:</b>	<b>AC220V/110V 50HZ/60HZ</b>
<b>DEMENSION OF MACHINE:</b>	<b>27*49*57CM</b>
<b>PACKAGE:</b>	<b>ALUMINUM BOX</b>
<b>WARRANTY:</b>	<b>2 YEARS</b>



# AMAZING EFFECT

Before & After



Before


Five weeks later

Eight weeks later



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After