



Преимущество продукта: омоложение кожи

- * В рукоятке IPL используется британская лампа, 150 000-30 000 снимков. Размер пятна 15*50 мм. Отличные характеристики охлаждения.
- * Он использует 15,6-дюймовый HD-экран, сверхчувствительный цветной сенсорный ЖК-экран, все настройки параметров можно легко завершить здесь.
- * Добавьте свой собственный логотип и язык в машину.

Описание продуктов



**Ручка IPL использует британскую лампу, 150 000-30 000 выстрелов.
Размер пятна 15*50 мм. Отличные характеристики охлаждения.**



420nm	510nm	560nm	585nm	640nm	690nm	755nm
Acne removal Vascular treatment	Pigmentation therapy, Remove freckles	Skin rejuvenation wrinkle removal	Remove Red blood silk	Hair removal (light skin)	Hair removal (brown skin)	Hair removal (black skin)

Цветной сенсорный экран, омоложение кожи, запуск одной кнопкой

1. 15,6-дюймовый большой сенсорный экран гуманизированного дизайна
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский язык родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

15.6" HD SCREEN



The logo for EXFU, with 'EX' in blue and 'FU' in a lighter blue, set against a background of a robotic hand touching a glowing blue button with a stylized 'E' on a metallic surface.

EXFU

One touch power on

машина для удаления пигментных возрастных пятен с веснушками
устройство для лазерной эпиляции ipl
IPL удаление волос лазером антивозрастная косметическая машина



24-часовой онлайн-сервис! Добро пожаловать на консультацию!