



**Доступная по всему миру машина для удаления татуировок портативная  
пикосекундная машина для удаления татуировок с системой удаления  
татуировок с 5 головками**

15 лет производства и продажи косметических инструментов

Устройства красоты имеют сертификат CE/FDA

доставка 24-48 часов

Глобально доступный

## Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

### Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.  
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District  
Weifang Shandong, CN 261000  
**Registration Number:** 3007549439  
**FEI Number\*:** 3007549439  
**Status:** Active  
**Date Of Registration Status:** 2022

### Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.  
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District  
Weifang, Shandong CN 261000  
**Owner/Operator Number:** 10082104

### Official Correspondent:

Pingping Lv  
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District  
Weifang, Shandong CN 261000  
**Phone:** 86-10-56335780

### US Agent:

Wen Xu  
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD  
Ellicott, MD US 21042  
**Phone:** 443 8968583 Ext  
**Email:** Infor@Believe-Med.Com

\* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Удаление татуировки пикосекундным лазером 532 755 1320 1064nm  
q переключатель nd уаг лазерная машина для удаления татуировок  
**Описание продуктов**

# Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size


Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design  
a solution to a variety of skin problems



## Мастерское качество, отражение мельчайших деталей Рациональный дизайн

1. Продукт имеет новый внешний вид и в основном продается как популярная модель.
2. Регулируемый кронштейн ручки, прочный и долговечный
3. Нескользящая ручка, эргономичный дизайн.
4. Удлиненная соединительная трубка для лечения



It's different!

How is it different?

### **Наименьший размер**

1. Принять основные компоненты медицинского оборудования. Размер машины меньше.
2. Более низкие трансграничные перевозки по сравнению с обычными машинами.
3. Ручка меньше и удобнее в использовании

### **О ручках**

## How is it different?



### **5 лечебных головок, съемная и вращающаяся внешняя проводочная конструкция**

1. 532: Удалить цветные татуировки.
2. Сотовая головка 755: используется для удаления пигментных пятен, веснушек и хлоазмы. небольшое повреждение кожи
3. Регулируемый параметр 1064: для удаления татуировки, очистки бровей.
4. Нерегулируемый параметр 1064: используется для удаления татуировок и очистки бровей.
5. 1320: обработка большой площади, большое пятно, высокая скорость обработки и хороший эффект.

## Advantage

### The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.  
Precise calculation of laser value  
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

### 5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

## Сравнение эффектов

## Working Principle



## TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

## Product Features



### **Максимум энергии, лучший эффект**

1. Лабораторные данные показывают, что лазерный стержень достигает 2000 мДж.
2. Точный расчет мощности лазера
3. Расстояние прицеливания светового индикатора составляет 6-10 см.


### **Параметры продукта**

1064nm

## Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can  
No one can stop me



Импортный каменный кассетный механизм Q-switch, весь сплошной лазер, без замены Q-switch.

Удаление татуировки. Удалите черные, синие, коричневые и красные пигменты татуировки на бровях, линии глаз, линии губ и других частях тела. Удалите родимое пятно, невус отаса и кожные пятна. Мгновенная взрывная высокая лазерная технология, международный стандарт производства, строгое техническое испытание. Решение множества проблем с кожей.

# Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



## Экранный дисплей

10-дюймовый большой сенсорный экран истинного цвета


Супер крутой сенсорный опыт

6 языков на ваш выбор, можно добавить специальный язык

Принимаются услуги OEM, такие как настройка параметров, включая объем энергии/частоты/времени

# Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



**10** inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.  
Special language can be added according to your actual requirements.  
Your logo also can be added on diode laser screen.

# Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design  
a solution to a variety of skin problems



|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Технологии     | Пикосекундный лазер / лазер Nd YAG                    |
| Функция        | Удаление прыщей с веснушками/лечение куклой Blackface |
| Ручки          | 5 голов                                               |
| Длина волны    | 1064nm 532nm 1320nm 755nm                             |
| Зона обработки | Лицо Тело Лицо Шея Руки Ноги....                      |
| Частота        | 1-10 Гц                                               |
| Напряжение     | 110V/220V 50-60Гц                                     |

## Почему выбрали нас

15-летний производитель с богатым опытом производства косметических машин!

15 лет золотой поставщик Alibaba

Утверждены сертификаты CE Утверждены сертификаты TUV Персональное  
изготовление на заказ и OEM



**15 Years**  
Laser Beauty Device  
**Manufacturer**

Опытный производитель Вы будете сотрудничать с фабрикой с более чем 15-летним опытом производства косметического оборудования, объединяя исследования и разработки, дизайн, производство и продажи. Мы экспортируем в более чем 126 стран, поддерживая более 60 000 пользователей, более надежные и профессиональные. Профессиональные исследования и разработки и новейшие технологии Опираясь на нашу профессиональную научно-исследовательскую и техническую команду, продукты будут продолжать модернизироваться, вы получите новейшие машины с новейшими технологиями и всегда будете в авангарде отрасли, что делает вас более конкурентоспособными в индустрии красоты.

# Our Showroom



Все виды сертификатов Все приобретаемые вами косметологические аппараты прошли сертификаты высокого качества, такие как CE, FDA, TUV, ISO 13485 и т. д.

Независимо от того, из какой вы страны/региона, вы можете использовать машины на законных основаниях, безопасно и эффективно.

Превосходный сервис ODM/OEM Вы получите бесплатные услуги по индивидуальной настройке и эксклюзивную защиту, чтобы обеспечить надежную гарантию развития вашего бренда. Ваши машины могут быть уникальными на рынке.

# CERTIFICATES



BV-France's most authoritative  
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative  
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative  
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



# ISO 13485

NQA medical system  
certification



# Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection  
of finished products



Product packaging

Не беспокойтесь о гарантии и послепродажном обслуживании. Все машины имеют двухлетнюю гарантию и пожизненное обслуживание, вы получаете круглосуточное онлайн-обслуживание от профессиональной команды послепродажного обслуживания. Всякий раз, когда у вас возникают какие-либо проблемы, вы можете связаться с нашей командой послепродажного обслуживания, и проблема будет решена в кратчайшие сроки.

Бесплатное обучение на всех станках. Вы получите бесплатное обучение и сертификат об обучении. Получите полные и простые для понимания учебные курсы. Также профессиональные косметологи предоставят онлайн-консультации. Ваш быти-бизнес станет проще.

**Упаковка продукта**

# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month