

SAFE AND PAINLESS

# DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

LEARN MORE



Попрощайтесь с нежелательными волосами с лазерной эпиляцией ICE от MLKJ! Наша современная технология работает быстро, комфортно и эффективно, оставляя вам гладкую, мягкую кожу на долгое время. Поздоровайтесь со своим новым, уверенным в себе человеком сегодня !

# 15 Years Laser Beauty Decvise Manuafactor

• High Feedback  
Top10 Supplier

• OEM & ODM  
SERVICE



# • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





\* 1800 Вт диодный лазер высокой мощности с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!

\* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.

\* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также обновляет кожу.


\* Частота 1-10Гц. Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );




808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

### Дисплей ручки

1.Трехволновой диодный лазер. 2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000. 3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный 4. Для удаления волос с любой кожи и прически 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.



24 hours work  
Keep the effect

**Лазер Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.**

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).

# For all skin types

**Triple wavelength** laser work together



755nm/808nm/1064nm

755nm  
808nm  
1064nm

## Laser hair removal treatment theory



Hair active growth phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase (1-2weeks)



Resting phase (1-2 weeks)



Return to growth phase

Модель	808V29
Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4К
Длина волны	755/808/1064
выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см <sup>2</sup> , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Компрессорвоздухвода
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг
Размер машины	53*40*105см

Размер коробки 125\*56\*70,4



**Безболезненное удаление волос, без побочных эффектов!  
Сделайте вашу кожу шелковистой и полной очарования!**

**Дисплей системы экрана**

**Операционная система**

- \* 14,0-дюймовый экран
- \* многоязычная система
- \* Простота в эксплуатации, предоставление навыков работы и услуг по обучению
- \* Бесплатный логотип и язык могут быть настроены

# Custom Section

**LOGO** design



**SYSTEM** design



Пользовательский раздел

Вы можете настроить свой эксклюзивный экран с логотипом в соответствии с вашими потребностями



# Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



14 лет производитель с богатым опытом в производстве косметических машин!

13 лет золотой поставщик Alibaba

Утверждены сертификаты CE Утверждены сертификаты TUV

Персональный заказ и OEM

## Упаковка продукта

Машина для упаковки в алюминиевые коробки прочная и долговечная, с защитной защитой, помогая вашей машине безопасно вернуться домой!

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,