



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{ cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Ручка

- * Импортный золотой лазерный слиток, количество выстрелов до 40 миллионов
- * 10 бар 1000 Вт, 12 бар 1200 Вт и 16 бар 1600 Вт варианты высокой мощности
- * Размер пятна 12*20 мм, 15*25 мм, 12*38 мм на выбор
- * Ручка 450 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения
- * Со световым индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Безопасное использование для всех типов кожи

Алекс 755nm для светлой кожи


Скоростной диод 808nm для желтой кожи

Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Эффект лечения



Программа машины

1. 12,4-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)