



# DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal  
One minute cooling -21°C



## Large Spot Size

### Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2\*3.5cm<sup>2</sup>, for faster treatments and better patient experience.



## TEC Plus

### Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

## Ручка

- \* Импортный золотой лазерный слиток, количество выстрелов до 40 миллионов
- \* 10 бар 1000 Вт, 12 бар 1200 Вт и 16 бар 1600 Вт варианты высокой мощности
- \* Размер пятна 12\*20 мм, 15\*25 мм, 12\*38 мм на выбор
- \* Ручка 450 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения
- \* Со световым индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать


# Handle Details

Three Wavelengths Work Together




**12\*20mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



## Безопасное использование для всех типов кожи

Алекс 755nm для светлой кожи


Скоростной диод 808nm для желтой кожи

Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи

# Working Principle

**Triple wavelength** laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

**Эффект лечения**



### **Программа машины**

1. 12,4-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)