

Обслуживание ОЭМ/ОДМ
Любой стиль, любой цвет, который вы хотели

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Преимущества

- * Лазерный стержень Dilas, импортированный из США или Германии.
 - * Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
 - * 808 нм Можно использовать все типы кожи
 - * Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1200 Вт / 1800 Вт для опций
 - * Размер пятна медицинской ручки 12*24 мм или 12*36 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!
 - * Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-ТЕС, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
 - * Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов
- Дисплей ручки

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



1200 Вт, 1800 Вт большой мощности для свободного выбора

Размер пятна 12*24 или 12*36 мм

* Медицинская ручка 350 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения

* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать



охлаждение

* включить машину, немедленно охладить, немедленно удалить волосы

* хорошее охлаждение, длительный срок службы ручки

* эффект безболезненной эпиляции настоящим льдом

Эффект лечения

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Программа машины

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

5. Обслуживание OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Дисплей сертификата

Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии. Стандартная производственная линия. Сертифицированная и проверенная производственная линия и группа контроля качества. Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания сотрудничества.

Параметры продукта

Модель	808B19
Тип лазера	Импорт из Германии/США, 12 стержней, 18 стержней
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны	808 мм или 755 мм 808 мм 1064 мм
выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Высокоскоростное охлаждение Double TEC Воздушная и закрытая циркуляция воды Лечебная головка с регулируемой температурой охлаждения полупроводников
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	105 кг
Размер машины	53*40*105см
Размер коробки	125*56*70,4

Упаковка продукта

Срок поставки	3-7 рабочих дней после оплаты
Способ доставки	по воздуху, DHL, TNT, FedEx или агентом по доставке
До доставки	тест видео и фото
После доставки	Гарантия: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание
Упаковка	Алюминиевая коробка с пеной внутри и колесами снаружи

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,