

**2021 Salon Queen**

FASTER: 60% FASTER  
 STRONGER: STRONGER POWER 40%  
 BETTER RESULT  
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
- 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.
6. Можно выбрать две модели: с одной ручкой или с двойной ручкой.

**V26**

Super comfortable experience  
 Painless and permanent treatment result  
 Suitable for all skin types and body areas

Самая передовая система охлаждения TEC внутри этой машины обеспечивает очень хорошие

результаты охлаждения.

24 часа рабочего времени. Сапфировый материал. Фактический безболезненный опыт!

- 1) 10 баров/12 баров/16 баров, 10-40 миллионов выстрелов.
- 2) Большое пятно 12\*20 мм/12\*35 мм для быстрого удаления волос.
- 3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненного удаления волос.
- 4) Высококачественный золотой лазерный стержень, импортированный из Германии.
- 5) Медицинская ручка весом всего 350 г легко обрабатывается.

#### Система экрана

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран гуманизированного дизайна.
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. 6 языковых систем, родной язык что хотите.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Лазерная планка	Импорт из Германии/США, 8 бар, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм/ или одиночный 808нм
Энергия	0-150Дж/см <sup>2</sup>
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	40-800 мс
Оперативный ЖК-интерфейс	14,0-дюймовый сенсорный ЖК-экран True Color TFT
Система охлаждения	Головка для обработки воздуха и воды с замкнутым контуром с регулируемой температурой охлаждения полупроводника
Власть	4000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
СЗ/ГЗ	62 кг/78 кг


**Company Strength**

- 50+** R&D team
- 500+** Cooperation Case
- 17 Days** Product deadline
- 100+** Export country

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

# Custom Section


## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design



Отображение сертификата


# CERTIFICATE DISPLAY





# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

