

# Medical handle is Lighter handle

## Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12\*24mm<sup>2</sup>



● 12\*36mm<sup>2</sup>

[Learn more](#)



Бестселлер

14 лет производства, 2 года гарантии, 102 страны, более 60 000 клиентов

MLKJ — Сделайте свой бизнес в сфере красоты проще

## Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



### **Преимущества**

1,3 волны 1064 нм диод 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1200 Вт / 1800 Вт для опций

2. Большой размер пятна 12 \* 24 мм, 12 \* 36 мм решение для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-ТЕС, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.


4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения

# TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser





### **Особенности лазерной эпиляции с платиновым диодом:**

- » Безопасность: без ожогов кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.
- »»Быстро: большой размер пятна 12\*36 мм, эффективная и быстрая обработка на большой площади воздействия
- »»Постоянное удаление волос: удалите все волосы на всех типах кожи, включая загорелую кожу.
- »»Температура кристалла: ~ 5-3 °С, уменьшает болезненность и повышает комфорт при лечении.

### **Детали ручки**

# Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier





The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth





-  755 nm for white skin (fine, golden hair removal );
-  808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
-  1064 nm for black skin (black hair removal)

## Ручка Долгий срок службы 20-40 миллионов выстрелов

Подходит для диодной лазерной эпиляции на любой коже тела.

Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 755/808/1064 3 волны
Отображать	Система с 14-дюймовым сенсорным экраном
Длина волны	808нм или 755/808/1064нм
выстрелы	40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см <sup>2</sup> , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Двойное ТЕС-охлаждение
Власть	3000 Вт
Размер пятна	12*36 мм или 12*24 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор

- 1) На экран можно добавить свой собственный логотип
- 2) экран с 6 языками
- 3) различные части тела на выбор, одним касанием можно начать лечение!


# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

### Профиль компании

1. Компания Weifang Mingliang имеет 14-летний опыт производства косметического оборудования.

# Customer visit



2. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок

3. Обратная связь от клиентов, поддержка OEM-оболочки машины, OEM-система машины, можно добавить свой собственный логотип....