

14 years manufacturer
with rich experience in producing beauty machines!

* Spot size 12*24mm, 12*36mm,for option
*Medical handle, light weight, free quick slide treatment
*can selected Parameters for different skin tones
*3in1 handle,Alex755nm + speed808nm + yag1064nm,
multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

Преимущества

- * Лазерный стержень Dilas, импортированный из США или Германии.
- * Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи
- * Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций
- * Размер пятна медицинской ручки 12*24 мм, 12*36 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!
- * Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
- * Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов

1. Ручка дисплея

1200 Вт, 1800 Вт большой мощности для свободного выбора

Размер пятна 12*24 или 12*36 мм

- * Медицинская ручка 350 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения
- * С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



2. Охлаждение

- * включить машину, немедленно охладить, немедленно удалить волосы
- * хорошее охлаждение, длительный срок службы ручки
- * эффект безболезненной эпиляции настоящим льдом

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas
like face,arms,armpits,chest,back,bikini,legs...




1200W

1800W

3. Безопасное использование для всех типов кожи

1. Алекс 755нм для светлой кожи
- 2.Скоростной диод 808нм для желтой кожи
3. Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи



More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
- especially light-colored and thin hair

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for **fast treatment**. moderate melanin absorption level making it **safe for darker skin types**. ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Машинная программа

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

5. Обслуживание OEM/ODM

>>OEM your own machine body

>>OEM your own program software

>>OEM pretty machine colors

>>Print your LOGO on machine body and screen

>>R & D team and Quality inspection Show

6. Дисплей сертификата

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



7. Упаковка продукта

Срок поставки 3-7 рабочих дней после оплаты

Способ доставки по воздуху, DHL, TNT, FedEx или агентом по доставке

До доставки тест видео и фото

После доставки Гарантия: 2 года, предлагаем безупречное послепродажное обслуживание

Упаковка Алюминиевая коробка с пеной внутри и колесами снаружи

**Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!
24 часа онлайн!!**