

# Soprano ICE PLATINUM

## Medical beauty machine

Medical diode laser hair removal  
For all skin types,  
triple wavelength laser work together

### Аппарат для эпиляции диодным лазером.

- \* Отсутствие пигментации. Подходит для любого типа кожи;
- \* Подходит для любого типа кожи;
- \* Безопасно и быстро.
- \* Международный золотой стандарт эпиляции;
- \* оптимальная длина волны лазера 808нм или 755/808/1064нм;

**350g**

Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**Лазер Three Waves сочетает в себе 755нм 808нм 1064нм, подходит для лечения всех типов кожи и волос.**

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



# Treatment Comparison



Модель	Диодный лазер платина
Тип лазера	Германия/США импортировали 12 слитков, 15 слитков
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4К
Длина волны	755nm 808nm 1064nm
Выстрелы	40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см <sup>2</sup> , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	ТЭЦВоздушноеВодяное Охлаждение
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм/12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор



**За 15 лет интегрированного производства и сбыта химического завода у нас есть беззаботное послепродажное обслуживание:**

Учитывая большое расстояние между нами и клиентами, чтобы лучше обслуживать клиентов,

Наша компания создала профессиональную команду технического послепродажного обслуживания.

- 1) Наши технические специалисты своевременно решат любые проблемы с машиной и подготовят для вас документы в течение 24 часов.
- 2) Вы также можете связаться с нами по телефону, онлайн и т. д.
- 3) Мы предоставляем полные учебные документы и видео для машины.

# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



## Профессиональный OEM, ODM услуги:

- Печать любого цвета.
- Добавьте свой логотип
- Добавить любой язык в систему машины.
- Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на рынке.
- Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов.

# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Добро пожаловать на консультацию и сотрудничество  
Круглосуточный онлайн-сервис!**