

Машина для эпиляции диодным лазером.

- * Отсутствие пигментации. Подходит для любого типа кожи;
- * Подходит для любого типа кожи;
- * Безопасно и быстро.
- * Международный золотой стандарт эпиляции;
- * оптимальная длина волны лазера 808nm или 755nm/1064nm;




Лазер Three Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).

Аппарат для эпиляции лазером с платиновым диодом до и после льда






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison

