

Преимущества

1,3 волны



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.

TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



Ручка

* Импортный золотой лазерный слиток, выстрелы до 40 миллионов

*10бар **1000 Вт**, 12 бар **1200 Вт** и 16 бар **1600 Вт** высокая цена варианты *

Размер пятна 12*20мм, 15*25мм, 12*38мм для варианта

*ручка 450г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка слайдов

* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать


Handle Details

Three Wavelengths Work Together




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Безопасное использование Для всех типов кожи

Алекс 755nm для светлая кожа


Скоростной диод 808nm для желтая кожа

Длинный импульс 1064 nm для более темная кожа

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Эффект лечения





Программа машины

1. 12,4 дюйма большой экран, быстрое касание
2. Мужские и женские, 6 частей тела, 6 типов кожи настройка умного софта
3. 6 вариантов языка, ваш родной язык можно добавить
4. Бесплатно OEM программа-сервис(лого/система...)

А
п
п
а
р
а
т
л
а
з
е
р
н
о
й
э
п
и
л
я
ц
и
и
л
ь
д
о
м

И
М
П
О
Р
Т
И
З
Г
Е
Р
М
А
Н
И
И
/
С
Ш
А
,
8
б
а
р
,
1
б
а
р
,
1
2
б
а
р
,
1
б
б
а
р
р

7,
5
5
н
м
8
8
н
м
11
6
4
н
м
11
в
тц
1
6
в
т
ь
л
а
з
е
р
а
&