

4 in 1





Описание продуктов

Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Диодный лазер Elight/IPL Nd yag RF, 4 разные ручки в одну машину
Этот 4 в 1 RF Elight IPL диодный лазер nd yag лазер имеет высококачественные аксессуары, сильную мощность

* Ручка лазера диода использует адвокатское сословие лазера Germany imported золотистое, время 50 миллионов съемок.

* Ручка Elight использует британскую лампу, 150 000-30 000 выстрелов

* Nd yag: Оборудуйте 5 лечебных головок, регулируемые 1064nm/532nm, фиксированные 1064nm/532nm, фиксированные 1320nm.

* RF: Оборудуйте 6 лечебными головками, используемыми для удаления морщин, подтяжки кожи, подтяжки кожи.

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Elight handle



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/680nm



HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before&after compare



before



One cycle



Two cycles



Three cycles

Tattoo removal



Tattoo removal



Nevus of Ota removal



Tattoo on brow removal



Lioline removal



Lioline removal



Tattoo on brow removal



RF Handl^e



12mm
eye-rf

28mm small
tripolar rf head

36mm big
tripolar rf head

14mm
bipolar-rf

28mm
bipolar-rf

38mm
bipolar-rf

Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

BEFORE & AFTER [®]



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

SCREEN INTERFAC [®]

Professional Screen, Easy operation



Размер экрана	14-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длительность импульса	10-300 мс
Частота	1-10 Гц
Размер пятна	Свет: 15*50 мм Диодный лазер: 12*20 мм и 12*35 мм
Энергия	1-150 Дж/см ²
Охлаждение	Водяное охлаждение воздушное охлаждение система охлаждения конденсатора TEC

Напряжение	АС220В/110В 50Гц/60Гц
Размеры машины	113*65*76см
Упаковка	Алюминиевая коробка
Гарантия	2 года

Профиль компании












Authentication

CE,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Сертификаты



CERTIFICATE DISPLAY

Упаковка продукта

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Часто задаваемые вопросы

1. Это надежная компания?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. Основана в 2005 году, занимается исследованиями и разработками, продажами и послепродажным обслуживанием эстетических устройств и медицинского лазерного оборудования, даже в области ИТ и сектора недвижимости. У нас есть профессиональная команда, работающая с оптикой, машинами, электричеством и медициной, чтобы мы оставались впереди в этой области. Завод занимает площадь 5000 м2 и имеет более 100 сотрудников.

2: Что насчет доставки?

Мы можем предложить услуги от двери до двери по воздуху или по морю, просто

зависит от вашего фактического запроса. Например, DHL, UPS, TNT, FEDEX... по воздуху; и морские перевозки.

3: какое время доставки?

3-5 рабочих дней. Огромный запас.

4: какой пакет?

Прочный и красивый корпус из алюминиевого сплава/картонный корпус/деревянный корпус.

5: есть ли у вас своевременная поддержка технологий?

У нас есть профессиональная команда поддержки технологий для ваших своевременных услуг. Мы подготовим для вас техническую документацию, также вы можете связаться с нами по телефону, веб-камере, онлайн-чату (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6: какой способ оплаты?

Т/Т, ЗАПАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ESCROW и т. д.

7: если машины сломались во время доставки, поддержите ли вы нас?

Как правило, наш клиент приобретает страховку перед отправкой, чтобы избежать потери денег в результате грубой транспортировки. Мы поможем вам решить претензии со страховыми компаниями, чтобы вернуть ваши деньги в срок.