

NEW PRODUCT

D10

Portable Hair Removal Machine

-Convenient and efficient hair removal-



**Постоянная лазерная эпиляция Диодный лазерный эпилятор
Германия 755 808 1064 диодный лазерный диод IPL лазерная эпиляция**

Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



Преимущества

- * США или Германия импортировали лазерный стержень 10 бар/15 бар
- * Более 50 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи



Working Principle

Suits for all skin and hair types



12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Описание продуктов

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



О ручке

1200 Вт/1800 Вт большая мощность на свободный выбор

Размер пятна 12*24 или 12*36 мм

* 285 г Медицинская ручка, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скользяния

* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать

1 минута быстрой глазури, комфортная и безболезненная процедура

What can **we do** in **1 MINUTE**

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)




YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)


7558081064 nm, подходит для перманентного удаления волос всех типов кожи



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Product parameters



Device Name	Diode Laser Machine
Model Number	Diode Laser D10
Wavelength	755+808+1064nm Technology
Screen size	12inch 4K-HD screen
Lifetime	50 Million shots
Pulse Duration	10-300ms
Laser Bar	100w for each one America Coherent Laser Bar
Frequency	1-10hz
Spot size	12x20mm Spot Size
Energy	1-150J
Cooling System	TEC cooling circulation
Power Of Machine	2500W
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	380mm*460mm*300mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years for machine 1 year for handle

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

7 * 24-часовой онлайн-сервис!
Добро пожаловать на консультацию!