

**New
arrivals**

EXFU

SIMPLE . SAFE . ENJOY
New experience of hair removal



**В продаже! Одобренная FDA медицинская машина для
безболезненной и постоянной клинической эпиляции**

Преимущества

- * США или Германия импортировали лазерный стержень 10 бар/15 бар
- * Более 50 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Описание продуктов

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



О ручке

1200 Вт/1800 Вт большая мощность на свободный выбор

Размер пятна 12*24 или 12*36 мм

* 285 г Медицинская ручка, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения

* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать

1 минута быстрой глазури, комфортная и безболезненная процедура



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064 нм, подходит для перманентного удаления волос всех типов кожи




ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Модель	Экспу диодный лазер
Тип лазера	Импорт из Германии/США, 8---12бар, 800Вт---1200Вт
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4К
Длина волны	808нм или 755нм 808нм 1064нм
выстрелы	50 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Высокоскоростное охлаждение Double TEC Воздушная и закрытая циркуляция воды Лечебная головка с регулируемой температурой охлаждения полупроводников

Власть 3500 Вт
Размер пятна 12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор

диодный лазер 755 808 1064

аппарат для удаления волос с диодным лазером

диодный лазер 808нм

Аппарат для удаления волос с диодным лазером 808 нм

производитель диодных лазеров с длиной волны 808 нм

7 * 24-часовой онлайн-сервис!
Добро пожаловать на консультацию!