



Прошел медицинский CE, ISO13485, серьезно

Гарантия два года, обслуживание навсегда.

Наша команда по продажам предоставит профессиональную консультацию, прежде чем вы купите машину.

Доступно бесплатное техническое обучение для дистрибьюторов.

Видео оператора доступно для всех покупателей.

Бесплатное техническое обновление.

Он-лайн поддержка по Skype, видео на Youtube и по электронной почте.



1. Лазер технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки: 1000 Вт или 1200 Вт, размер одного пятна 12*20 мм, другого 12*35 мм.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, лазерные стержни, импортированные из США.
4. Непрерывная работа 12 часов: воздух вода уникальная система охлаждения ТЕС мощностью 1200 Вт, регулирует постоянную температуру воды 24 °С, обеспечивает работу машины.

непрерывно весь день, даже летом без кондиционера лазерной эпиляции
Аппарат для лазерной эпиляции мощностью 1000 Вт, 1200 Вт или 1600 Вт.

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Ручка титанового лазера для удаления волос

Ручка 1,12*20 мм может использоваться на небольших частях тела, таких как удаление волос на лице и в других местах.

2,12*35 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, рука и нога

3. С импортным лазерным стеклом из США, сильная энергия, самый длинный срок службы. лучший лазер в этой линейке лазерной эпиляции

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Энергия

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Частота

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Hair removal principle


Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Лазер содержит четыре длины волны на выходе, имеет широкий спектр применения. Обладает определенным терапевтическим эффектом по устранению красноты, полоски крови, варикозное расширение вен, противовоспалительное, удаление волос, отбеливание и омоложение кожи.



Система экрана



The new 14-inch screen is clear
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE


3D LOGO with luxurious texture.

- 1) Сенсорный экран: 12,4 дюйма, прост в эксплуатации.
- 2) 6 языков на ваш выбор.
- 3) Цвет на выбор, также ваш логотип может быть размещен на экране и корпусе машины бесплатно

Модель	Аппарат для лазерной эпиляции
Тип лазера	Удаление волос титановым лазером
лазерная полоса	12 бар, 1200 Вт, 10 бар 1000 Вт, импорт из США
Система отображения	12-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Выстрелы из лазерной ручки	40 миллионов раз
Energy	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Длительность импульса	40 ~ 800 мс регулируемый
Frequency	1~10 Гц
Система охлаждения	Конденсатор ТЭЦ 1200Вт
	Циркуляция воздуха и воды
	Лечебная головка с полупроводником регулируемая температура охлаждения
Размер пятна	12*20мм, 12*35мм
Температура кристалла	-10~3°C
Требуемая мощность	АС220/110В, 50/60Гц

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Профиль компании

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.





О миглианке:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и опытным производителем косметических средств.

оборудование в Китае, у нас есть профессиональный производственный отдел, отдел контроля качества, отдел складирования и продажи и обслуживания

Отдел. Наши продукты широко используются в салоне, клинике и дома. Рынок по всему миру, включая Европу, Северную Америку, Азию и

Так далее. Наша компания 13 лет работает в индустрии красоты и обращает внимание на качество и цену продукции.

Упаковка продукта

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) имеет 15-летний опыт работы в индустрии красоты.
2. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок
3. Отдел контроля качества, складской отдел и отдел продаж и обслуживания.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service