



2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER

STRONGER: STRONGER POWER 40%

BETTER RESULT

SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
- 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.
6. Можно выбрать две модели: с одной ручкой или с двойной ручкой.



Самая передовая система охлаждения ТЕС внутри этой машины обеспечивает очень хорошие результаты охлаждения.

24 часа рабочего времени. Сапфировый материал. Фактический безболезненный опыт!

1) 10 баров/12 баров/16 баров, 10-40 миллионов выстрелов.

2) Большое пятно 12*20 мм/12*35 мм для быстрого удаления волос.

3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненного удаления волос.

4) Высококачественный золотой лазерный стержень, импортированный из Германии.

5) Медицинская ручка весом всего 350 г легко обрабатывается.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Система экрана

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран гуманизированного дизайна.
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. 6 языковых систем, родной язык что хотите.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Лазерная планка	Импорт из Германии/США, 8 бар, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм/ или одиночный 808нм
Энергия	0-150Дж/см ²
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	40-800 мс
Оперативный ЖК-интерфейс	14,0-дюймовый сенсорный ЖК-экран True Color TFT
Система охлаждения	Головка для обработки воздуха и воды с замкнутым контуром с регулируемой температурой охлаждения полупроводника
Власть	4000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
С3/Г3	62 кг/78 кг


Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Отображение сертификата

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,