



7558081064 Технология.

- * Перманентная эпиляция с Подходит для удаления волос на любой коже
- * 1 сеанс, выпадение 60% волос







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. Технология 755nm808nm1064nm, для удаления всех типов кожи и волос.
2. Эффективен для накопления тепла в волосяных фолликулах. Постоянное безболезненное удаление волос.
3. Почти без рассеяния кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.
4. Система охлаждения 3 в 1: воздушное охлаждение водяное охлаждение компрессорное охлаждение. Система 3 в 1. Возможность работы 24 часа.



Функция :

3 волны работают в одной и той же ручке одновременно

755 нм для белой кожи (тонкие золотистые волосы)

808 нм для желтой/нейтральной кожи

1064 нм для черного (черные волосы)

Охлаждающий эффект супер льда, безболезненное лечение более комфортно




808V29
FAST COOLING
ONE MINUTE COOLING
[LEARN MORE](#)



1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Подробные характеристики

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755нм808нм1064нм
Тип лазера	Диодный лазер, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Мощность каждого бара	100 Вт
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808нм/755нм/1064нм
Размер пятна	12*20мм² 12*35мм²
Срок службы лазерной ручки	Максимум 40 000 000 выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см² регулируемая (до 150 Дж/см² опционально)
Длительность импульса	10~400 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕСвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Мощность машины	3500 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Температура кристалла	-20~5°C
Температура машины	24°C постоянная температура
Требуемая мощность	AC220В/110В 50~60Гц

Вес брутто

80 кг

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Профессиональный OEM, ODM услуги:

- Печать любого цвета.
- Добавьте свой логотип
- Добавить любой язык в систему машины.
- Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на рынке.
- Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier



После службы:

Учитывая большое расстояние между нами и нашими клиентами, а также для того, чтобы обслуживать наших клиентов намного лучше, наша компания создает профессиональную команду послепродажного обслуживания.

- 1) Наш технический специалист предоставит своевременное решение любой проблемы с машиной и подготовит для вас документы в течение 24 часов.
- 2) Вы также можете связаться с нами по телефону, онлайн и т. д.
- 3) Мы предлагаем весь учебный документ и видео для машины.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service