



Как это работает?

Благодаря научному дизайну ручки диодного лазера высокоэнергетический лазерный луч мгновенно проникает в кожу и достигает волосяного фолликула во время лечения, выходной свет поглощается меланином в волосяном фолликуле, разрушая волосяной фолликул и достигая постоянного удаления волос.

Ширина лазерного импульса устанавливается короче, чем время ощущения человеческого тела, одиночный луч света закончился, но человеческое тело упало безболезненно, а затем смогло достичь безболезненного ощущения лечения, чтобы улучшить комфорт клиента. Самый эффективный аппарат для лазерной эпиляции.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Три длины волны

Технологии диодной эпиляции 755 нм 808 нм 1064 нм в одной ручке

A large, black, professional-grade laser hair removal machine on wheels. It features a large 14-inch touchscreen at the top, several control buttons, and a medical handle. The machine is positioned on the right side of the advertisement. A purple diagonal line runs across the image, separating the background from the machine.

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

Глубина проникновения


Профессиональные эстетические машины Ледяное охлаждение Удаление волос
Лазерный диод Láser Diodo 755 808 1064 Удаление волос

Размер пятна 12x36 мм / 12x24 мм. Размер пятна для лучшего поглощения энергии целевым фолликулом.

Единственный лазер с уникальной и специализированной технологией уменьшения боли, повышенной эффективности и безопасности.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24




Универсальный

Лазер MLKJ включает в себя две диодные системы удаления волос с оптимальной длиной волны 800 нм на одной универсальной платформе.

Лазерные головки MLKJ позволяют навсегда удалить волосы на всех участках тела. Его передовая технология уменьшает боль, одновременно повышая эффективность, обеспечивая быстрое и комфортное лечение для пациентов и врачей.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	


Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect


Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body



5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Уменьшение боли

Комфорт пациента благодаря постоянному охлаждению кожи, значительно уменьшению боли и дискомфорта.

Удаление волос до и после

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Treatment Effect



14-дюймовый экран 4K, интеллектуальное сенсорное управление

- * Настраиваемые пресеты лечения
- * Для мужчин и женщин 6 стилей кожи на выбор
- * Простота в эксплуатации, предоставление навыков работы и обучающих услуг.
- * Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране.

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Наша компания и банковское обслуживание

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging seivice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о косметических машинах.