

Первая компания, предложившая двухлетнюю гарантию и пожизненное обслуживание.
Аппарат для похудения тела и лица Аппарат для удаления морщин, ревитализатор кожи
Аппарат для фокусированного ультразвука 11D Аппарат для похудения тела и лица
Фокусированный ультразвук 11d

EXFU Seiko

11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH


Frequency: 1
Pulse: min
Length: min
Count: 1


Лазерное омоложение кожи, машина для похудения тела и лица, система омоложения кожи, фокусированный ультразвук 11D 11D HIFU

*Высокая частота повторения коротких импульсов доставляется глубоко в дерму, обеспечивая высокую среднюю мощность и терапевтически эффективное накопление тепла практически без боли. *Новейшая машина имеет всего 11 зондов, которые полностью вырезаны и защищены от старения. *Безоперационное лечение системы лифтинга, подтяжки и коррекции контуров лица.

Новейшая в мире ультразвуковая технология с высокой энергетической концентрацией.

Описание продукции






MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Используйте высокоэнергетический ультразвук, фокусируясь на месте лечения, чтобы ткани кожи создавали тепло, и создавали высокоскоростные фрикционные клетки для стимуляции коллагена. Такой тепловой эффект не повредит эпидермис, поскольку обработка обеспечивает быстрый и прямой доступ к месту лечения в течение 0-0,5 секунды, не касаясь окружающих тканей, и может передаваться непосредственно в систему поверхностных сухожильных мембран (SMAS), поэтому его можно сделать упругую кожу, одновременно подтягивая мышечный слой, тонкое лицо до прогрессивного эффекта.




Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Модель	7D-терапевтическое устройство сфокусированного ультразвука
Имя	Фокусированный ультразвук высокой интенсивности

Ручки	Лицо: 1,5 мм, 3,0 мм, 4,5 мм
	7Д ВЧ: МФ2/6/9/13 Л4-4,5 Л7-1,5 Л7-3,0
Выход энергии	0,1-2,5 Дж (0,1 Дж на шаг)
Пространство между точками	1,0 мм-4,0 мм
Длина выстрела	5 мм-25 мм
выстрелы	Каждый патрон 300000 выстрелов.
Размер экрана	15 дюймов
Напряжение	110-240 В, 50/60 Гц



Омоложение кожи с помощью цветного сенсорного экрана

1. 15,6-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской/женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английскийваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Если у вас есть вопросы о косметическом оборудовании, поиске партнеров и косметическом предпринимательстве, обращайтесь в MLKJ!

Тел./WhatsApp: 86 15965364558.

Электронная почта: sale@mingliangkj.com