

Picosecond

New upgrade

Powerful

Fastly

Safety



Пикосекундное лазерное удаление татуировок 532 755 1320 1064 нм
Лазерная машина для удаления татуировок Q Switch ND YAG

Product display



Качество мастера, отражение мельчайших деталей. Рациональный дизайн.

1. Продукт имеет новый внешний вид и в основном продается как популярная модель.
2. Регулируемый кронштейн ручки, прочный и долговечный.
3. Нескользящая ручка, эргономичный дизайн.
4. Соединительная трубка для расширенной

обработки.



Самый маленький размер

1. Принять основные компоненты медицинского оборудования. Размер машины меньше.
2. Более низкие трансграничные перевозки, чем у обычных машин.
3. Ручка меньше и удобнее в использовании.

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




5 лечебных головок, съемная и вращающаяся конструкция с внешней проволокой

1. 532: Удалить цветные татуировки.
2. Сотовая насадка 755: используется для удаления пигментных пятен, веснушек и хлоазмы. небольшое повреждение кожи
3. Регулируемый параметр 1064: для удаления татуировок, очистки бровей.
4. Нерегулируемый параметр 1064: используется для удаления татуировок и очистки бровей.
5. 1320: обработка большой площади, большое пятно, быстрая скорость обработки и хороший эффект.



Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Максимальная энергия, лучший эффект

1. Лабораторные данные показывают, что энергия лазерного стержня достигает 2000 мДж.
2. Точный расчет значения лазера.
3. Расстояние прицеливания индикаторной лампы составляет 6-10 см.

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm


You think you can. you can
No one can stop me

The best laser wand in the industry



Lifespan
1 million times




Импортированный каменный кассетный механизм Q-переключателя, весь твердотельный лазер, без замены Q-переключателя.


Удаление татуировки. Удалите черные, синие, коричневые и красные пигменты татуировки на бровях, линии глаз, линии губ и других частях тела. Удалите родимые пятна, невусы и кожные пятна. Мгновенная взрывная обработка высокой лазерной технологией, международный стандарт производства, строгие технические испытания.



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



BEFORE



AFTER

Before & After



Экранный дисплей

Супер крутой сенсорный опыт

6 языков на ваш выбор, можно добавить специальный язык

Принимаются услуги OEM, такие как настройка параметров, включая объем энергии/свободы/времени

Большой сенсорный экран с диагональю 12,1 дюйма, полноцветный

12.1 inch true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



Технологии	Пико-второй лазер/Nd-YAG-лазер
Функция	Удаление татуировок, веснушек, прыщей / Лечение куклы Blackface
Ручки	5 голов
Длина волны	1064 нм 532 нм 1320 нм 755 нм
Зона лечения	Лицо Тело Лицо Шея Руки Ноги....
Частота	1-10 Гц
Напряжение	110 В/220 В, 50-60 Гц

16-летний производитель с богатым опытом производства косметических машин! 15 лет золотой поставщик Alibaba. Сертификаты CE одобрены. Сертификаты TUV одобрены. Персональный заказ и OEM.

Опытный производитель. Вы будете сотрудничать с фабрикой с более чем 15-летним опытом производства косметического оборудования, объединяющей исследования и разработки, проектирование, производство и продажи. Мы экспортируем в более чем 126 стран, поддерживаем

более 60 000 пользователей, более надежны и профессиональны.

Профессиональные исследования и разработки и новейшие технологии. Опираясь на нашу профессиональную научно-исследовательскую и техническую команду, продукты будут постоянно обновляться, вы получите новейшие машины с новейшими технологиями и всегда будете в авангарде отрасли, что делает вас более конкурентоспособными в индустрии красоты.

Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать больше!