







### **Почему все салоны красоты и косметологи выбирают титан**

1. Профессиональный. у нас более 14 лет опыта в области косметических машин высокого класса.
2. Безопасность. без побочного действия на кожу и потовые железы, без шрамов.
3. Система охлаждения ТЕС, быстрое охлаждение, обеспечивающее безболезненное удаление волос.
4. Популярный. Тройная длина волны: 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, тонкие волосы с черной кожей легко удаляются.
5. Высокая энергия. Большой размер пятна, 20-40 миллионов выстрелов, эффективно разрушает волосяные фолликулы, постоянное удаление волос. Также оперативная скорость и эффективность лечения.

### **Ручное шоу**






# Laser show Handle laser bar optional



⊙ 10bar


⊙ 12bar

⊙ 16bar



# Working Principle

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Обратная связь с клиентами

# Treatment Comparison



**Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами для получения более подробной информации.  
24 часа онлайн!**