




Почему все салоны красоты и косметологи выбирают титан

1. Профессиональный. у нас более 14 лет опыта в области косметических машин высокого класса.
2. Безопасность. без побочного действия на кожу и потовые железы, без шрамов.
3. Система охлаждения ТЕС, быстрое охлаждение, обеспечивающее безболезненное удаление волос.
4. Популярный. Тройная длина волны: 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, тонкие волосы с черной кожей легко удаляются.
5. Высокая энергия. Большой размер пятна, 20-40 миллионов выстрелов, эффективно разрушает волосяные фолликулы, постоянное удаление волос. Также оперативная скорость и эффективность лечения.

Ручное шоу






Laser show Handle laser bar optional



⓪ 10bar


⓪ 12bar

⓪ 16bar




Working Principle

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Обратная связь с клиентами

Treatment Comparison



**Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами для получения более подробной информации.
24 часа онлайн!**