

## Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

## Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

**Окружен целым набором услуг, что делает покупку незабываемой.**  
**Превзойдя ваши ожидания, самая профессиональная услуга по настройке косметического оборудования**

EXFU Seiko



# 11D HIFU

Macro & Micro High  
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE




MULTI-DEPTH



Лазерное омоложение кожи, машина для похудения тела и лица, система омоложения кожи, фокусированный ультразвук 11D 11D HIFU


[Описание продукции](#)



**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7CARTRIDGES+4 GUN HEADS**


1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment  
6.0mm,9mm,13mm for body treatment.



## MF2.0MM


Unique ultra-thin probe Clexis patented technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Используйте высокоэнергетический ультразвук, фокусируясь на месте лечения, чтобы ткани кожи создавали тепло, и создавали высокоскоростные фрикционные клетки для стимуляции коллагена. Такой тепловой эффект не повредит эпидермис, поскольку обработка обеспечивает быстрый и прямой доступ к месту лечения в течение 0-0,5 секунды, не касаясь окружающих тканей, и может передаваться непосредственно в систему поверхностных сухожильных мембран (SMAS), поэтому его можно сделали упругую кожу, одновременно подтягивая мышечный слой, тонкое лицо до прогрессивного эффекта.

# Body Treatment



## • Treatment Effect •



Модель	7D-терапевтическое устройство сфокусированного ультразвука
Имя	Фокусированный ультразвук высокой интенсивности

Ручки	Лицо: 1,5 мм, 3,0 мм, 4,5 мм 7Д ВЧ: МФ2/6/9/13 Л4-4,5 Л7-1,5 Л7-3,0
Выход энергии	0,1-2,5 Дж (0,1 Дж на шаг)
Пространство между точками	1,0 мм-4,0 мм
Длина выстрела	5 мм-25 мм
выстрелы	Каждый патрон 300000 выстрелов.
Размер экрана	15 дюймов
Напряжение	110-240 В, 50/60 Гц



Омоложение кожи с помощью цветного сенсорного экрана

1. 15,6-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской/женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский/русский языки.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

**Добро пожаловать, чтобы получить более подробную информацию о продукте!**