



Описание продуктов





Преимущество продукта: омоложение кожи

* В рукоятке IPL используется британская лампа, 150 000-30 000 снимков. Размер пятна 15 * 50 мм. Отличные характеристики охлаждения. Он использует 15,6-дюймовый HD-экран, сверхчувствительный цветной сенсорный ЖК-экран, все настройки параметров можно легко завершить здесь.

* Добавьте свой собственный логотип и язык в машину.



Multi-angle display



Non-cooling effect



Cooling effect

Specification

- High-quality IPL handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm, 15*35mm, 12*30mm
- Long shots time:
IPL: 150,000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/560/690nm

Cooling Effect

The handle adopts a refrigeration effect which can effectively cool the skin in the treatment process and improve the comfort of treatments.


large
area

Cool
painless
comfortable



Protect
surrounding
skin

Fast
hair
removal

Filters for choice



ABS plastic filter box,
more exquisite, more durable

						
420nm	510nm	560nm	585nm	640nm	690nm	755nm
Acne removal Vascular treatment	Freckles removal	Skin rejuvenation wrinkle removal	Removal of visible blood vessels	Hair removal (fair skin)	Hair removal (medium skin tone)	Hair removal (darker skin)

Standard configuration: 420nm 510nm 560nm 690nm

Before and after



Skin rejuvenation



Freckle removal



wrinkle reduction



Acne clearance



Hair removal



Pigmentation treatment

SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

15.6" HD SCREEN



Цветной сенсорный экран для омоложения кожи

1. 15,6-дюймовый большой сенсорный экран гуманизированного дизайна
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Круглосуточный онлайн-сервис!

Добро пожаловать на консультацию!