

**AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA**

**CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.**

Sistema estético todo en uno



Ищете лучшую машину для удаления волос диода?

Наш ассортимент диодных лазерных машин для удаления волос, в том числе 808 нм -лазерный лазерный лазерный лазерный лазер, диодный лазер с тройным волн и удаление лазерных волос с умным диодом, предназначено для клиник и салонов. Независимо от того, нужна ли вам профессиональная машина для удаления лазерных волос, портативная диодная лазерная машина для удаления волос или лазерная депиляционная машина, мы предлагаем высокопроизводительные системы по конкурентным диодным лазерным ценам. Выберите из моделей, таких как диодная лазерная машина для удаления лазерных волос, диодную лазерную машину 808 нм и 3 устройства для удаления лазерных волос длиной длины волны. Мы также предлагаем варианты для лазерной машины для удаления волос для продажи, диодной лазерной машины для продажи и оборудования для удаления лазерного волоса для коммерческого использования. Оптимизируйте производительность вашей клиники с помощью нашей лазерной машины для удаления волос для бизнеса, лазерной машины для удаления волос промышленной и верхней лазерной для удаления волос.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE
ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO
UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE
CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países
Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE
DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE
FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE
AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

Мы работали с клиентами по всему миру с 2008 года, включая многих владельцев салонов и дистрибьюторов.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить местный демонстрационный сайт и увидеть результаты для себя.

Лучшие коммерческие производители косметического оборудования для удаления лазерных волос



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS
EFECTIVOS

SEGURO
PARA LA
PIEL

PROCEDIMIENTO
CÓMODO

ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.

RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO

BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR

TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA






Разработано технологиями Mingliang и сертифицированные FDA (США), MDL (Канада) и CE (Европа),

Эта машина является идеальным выбором для тех, кто приоритет безопасности и качеству.



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.



* 2 года гарантия

* Пожизненная служба

* Бесплатные запасные части - без дополнительных затрат

* Безопасно и простой в использовании

* Максимизируйте рентабельность инвестиций

Надежная технология. Проверенные результаты. Ноль скрытых сборов.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Легко регулируется

На любой

Контроль точного угла для индивидуальных положений обработки



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.

Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

Наготовитель имеет большой сенсорный экран для одного клика.

Разработанный для 24-часового непрерывного использования, он предлагает ультрастрабильное охлаждение и по-настоящему безболезненное удаление волос.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Длина волны 808 нм - цели глубокие фолликулы для точного удаления волос
- Быстрый и безболезненный - большой размер пятна, гладкая гидро
- Безопасно для всех типов кожи -Fitzpatrick i -Vi совместимо
- Охлаждение сапфира - защищает кожу, улучшает комфорт
- Долговечные результаты - замедляет рост, необходимо меньше сеансов

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser

- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas




Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map

Instantaneous temperature: -31°C



Thermal image of ordinary depilator

Ordinary machine: 10~20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



Наслаждайтесь полной настройкой OEM и ODM, начиная только с одной единицы - идеальная для малого бизнеса и пользовательского брендинга

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить лучшую цену для удаления лазерных волос и выяснить, почему профессионалы по всему миру купить диодные лазерные машины для удаления волос у нас

SISTEMA INTELIGENTE

Para operar simplemente mueva sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia técnica



Применение: сравнение эффекта лечения
Ледяной диодный лазерный лазерный лазерный

Название устройства	Диодная лазерная машина для удаления волос		
Номер модели	Вертикальный exfu 808 v2		
Длина волны	□ 808mmtechnology □ 7558081064 мм □ 7558089401064 нм		
Размер экрана	14 -дюймовый сенсорный экран в стиле 4K		
Продолжительность пульса	1-300 мс		
Частота	1-10 Гц		
Размер пятна	□ 12*20 мм	□ 12*35 мм	□ 12*24 мм □ 12*36
Энергия	1-150J/см2		
Система охлаждения	□ Воздушное охлаждение □ охлаждение ТЕС □ водяного охлаждения □ сапфировый субстрат	□	Компрессор охлаждения □ охлаждения водяного □ охлаждения сапфировый □ подложка воздушное □ охлаждения
Напряжение	□ AC220V 50HZZ	ЛОЖЬ	AC110V 60 Гц
Измерение машины	429*422*1265 мм		
Упаковка	Алюминиевая коробка		
Гарантия	2 года для машины, 1 год для ручки		

Комментарии от покупателей

Экранная машина для удаления лазерных волос Fordiode



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Срок поставки:	7 рабочих дней.
Метод доставки:	Экспресс -сервис от двери до двери, такой как DHL, UPS, FedEx, TNT и т. Д.
Упаковка:	Алюминиевая коробка с пеной