



- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
- 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.
6. Можно выбрать две модели: с одной ручкой или с двойной ручкой.

Самая передовая система охлаждения TEC внутри этой машины обеспечивает очень хорошие результаты охлаждения.


24 часа рабочего времени. Сапфировый материал. Фактический безболезненный опыт!



Best TEC Cooling system
hair remover laser

1)10 баров/12 баров/16 баров, 10-40 миллионов выстрелов.

- 2) Большое пятно 12*20 мм/12*35 мм для быстрого удаления волос.
- 3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненного удаления волос.
- 4) Высококачественный золотой лазерный стержень, импортированный из Германии.
- 5) Медицинская ручка весом всего 350 г легко обрабатывается.



1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Система экрана

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран гуманизированного дизайна.
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. 6 языковых систем, родной язык что хотите.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Лазерная планка	Импорт из Германии/США, 8 бар, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм/ или одиночный 808нм
Энергия	0-150Дж/см ²
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	40-800 мс
Оперативный ЖК-интерфейс	14,0-дюймовый сенсорный ЖК-экран True Color TFT
Система охлаждения	Головка для обработки воздуха и воды с замкнутой контуром с регулируемой температурой охлаждения полупроводника

Власть

4000 Вт

Электрический источник

220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

СЗ/ГЗ

62 кг/78 кг

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Отображение сертификата

