

## Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

## Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

**Окружен целым набором услуг, что делает покупку незабываемой. Превзойдя ваши ожидания, самая профессиональная услуга по настройке косметического оборудования**

## High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



**Лазерное омоложение кожи, машина для похудения тела и лица, система омоложения кожи, фокусированный ультразвук 11D 11D HIFU**


**Описание продукции**



**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.




## MF2.0MM

Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology


"Special cartridge for eyes treatment"



Используйте высокоэнергетический ультразвук, фокусируясь на месте лечения, чтобы ткани кожи создавали тепло, и создавали высокоскоростные фрикционные клетки для стимуляции коллагена. Такой тепловой эффект не повредит эпидермис, поскольку обработка обеспечивает быстрый и прямой доступ к месту лечения в течение 0-0,5 секунды, не касаясь окружающих тканей и может передаваться непосредственно в систему поверхностных сухожильных мембран (SMAS), поэтому его можно сделать упругую кожу, одновременно подтягивая мышечный слой, тонкое лицо до прогрессивного эффекта.



# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Модель	7D-терапевтическое устройство сфокусированного ультразвука
Имя	Фокусированный ультразвук высокой интенсивности

Ручки	Лицо: 1,5 мм, 3,0 мм, 4,5 мм
	7Д ВЧ: МФ2/6/9/13 Л4-4,5 Л7-1,5 Л7-3,0
Выход энергии	0,1-2,5 Дж (0,1 Дж на шаг)
Пространство между точками	1,0 мм-4,0 мм
Длина выстрела	5 мм-25 мм
выстрелы	Каждый патрон 300000 выстрелов.
Размер экрана	15 дюймов
Напряжение	110-240 В, 50/60 Гц

## ***Comparison before and after use***



Омоложение кожи с помощью цветного сенсорного экрана

1. 15,6-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской/женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английскийваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

EXFU Seiko



# 11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



[Добро пожаловать, чтобы получить более подробную информацию о продукте!](#)