



808+ND

Diode laser hair removal
ND YAG laser tattoo removal

Диодный лазер Nd yag

1. Этот диодный лазер 2 в 1 лазер YAG имеют высококачественные аксессуары, мощную мощность.

2. Shots для ручек: польза ручки лазера диода Германия импортировала адвокатское сословие лазера золотистое, время 10-40 миллионов съемок.

3. Nd yag: Оборудуйте 5 лечебных головок, регулируемые 1064нм/532нм, фиксированные 1064нм/532нм, фиксированные 1320нм.







О ручке

Three wavelengths work together

12*20mm² {



12*35mm² {



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



7558081064 диодных лазерных костюмов для лечения всех типов кожи и волос.
Импортный лазерный стержень. Время 20-40 миллионов выстрелов.



Before

After



Before



After



Before



After

5 therapeutic **Heads**

- 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line
- 1320: black-faced doll whitening and whitening skin
- Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Удаление татуировки нд яг:



Оборудуйте 5 лечебных головок, регулируемые 1064нм/532нм, фиксированные 1064нм/532нм, фиксированные 1320нм.

Working Principle



1. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
2. Английский ваш родной язык.
3. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

System Design



808 Mode:Operation interface

Laser Mode:Tattoo removal

Информация о размере

Вещь	лазер 808nd yag
Наконечник	Ручка для удаления татуировки лазером Nd yag, диодный лазер 808
Источник питания	2000 Вт
частота SHR	1-10 Гц
808 Размер пятна	12*20мм, 12*35мм
Nd YAG лазерная ручка	импортный лазерный стержень, всего 5 зондов
Энергия	10-50 Дж/см ²
Длительность импульса	1-10 мс
Охлаждение кожи	-21
Система охлаждения	Головка для обработки воздуха и воды с замкнутым контуром с регулируемой температурой охлаждения полупроводника
Отображать	12-дюймовый сенсорный ЖК-экран TFT True Color
Напряжение	220В/50Гц или 110В/60Гц
Размер упаковки	116*60*61см
Общий вес	90 кг



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer


Make your beauty business easier



1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и опытным производителем косметического оборудования в Китае. 15 лет в индустрии красоты. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок, мы можем предоставить техническую поддержку, 2-летняя гарантия.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service