



Как это работает?

Благодаря научному дизайну ручки диодного лазера, высокоэнергетический лазерный луч мгновенно проникает в кожу и достигает волосяного фолликула во время лечения, выходной свет поглощается меланином в волосяном фолликуле, поэтому волосяной фолликул разрушается и достигается постоянное удаление волос.

Ширина лазерного импульса устанавливается короче, чем время, в течение которого ощущается человеческое тело, одиночный выстрел света закончился, но человеческое тело упало безболезненно, а затем можно было достичь безболезненного ощущения лечения, чтобы улучшить комфорт клиента. Самая эффективная лазерная эпиляция.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Три длины волны

755nm 808nm 1064nm технологии диодной эпиляции в одной ручке

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a large 14-inch touchscreen displaying a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs across the image, pointing from the machine towards the background. The background is a faded image of a woman sitting on a beach, holding a water bottle. Several callout boxes with images and text are overlaid on the background image, highlighting specific features of the machine.

Advantage

Fast, Painless, Permanent Hair Removal

24 hours working continuously

Reduce preparation time

Increase your profit

Minute cooling

Low system noise and strong cooling effect

No need for local anesthesia

Expand your patient base

Suitable for treatment of all parts of the body

глубина проникновения

Размер пятна 12x26 мм / размер пятна 12x24 мм для улучшенного поглощения энергии целевым фолликулом.

Единственный лазер с уникальной и специальной технологией для уменьшения боли, повышения эффективности и безопасности.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Универсальный




Лазер MLKJ включает в себя две системы диодной эпиляции с оптимальной длиной волны 800 нм на одной универсальной платформе.

Лазерные головки MLKJ обеспечивают перманентное удаление волос на всех участках тела. Его передовая технология уменьшает боль при одновременном повышении эффективности, обеспечивая быстрое и комфортное лечение для пациентов и

практикующих врачей.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect

Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body





5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Уменьшение боли

Комфорт пациента благодаря постоянному охлаждению кожи значительно снижает боль и дискомфорт.

Удаление волос до и после



Светодиодный сенсорный экран

Умная система управления

14-дюймовый экран 4К, умный сенсорный интерфейс

* Настраиваемые предустановки лечения

* С мужчинами и женщинами, 6 стилей кожи на выбор

* Простота в эксплуатации, предоставление навыков работы и услуг по обучению

* Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Наша компания и панкинг

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging seivice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

**Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации
о косметических машинах.**