



IPL A6
 For hair removal
 & skin rejuvenation

Преимущество продукта: омоложение кожи

Ручка IPL использует британскую лампу, 150 000-30 000 выстрелов. Размер пятна 15*50 мм. Отличные характеристики охлаждения.

Он использует сверхчувствительный цветной сенсорный ЖК-экран 8,4 TFT, здесь можно легко настроить все параметры.

Добавьте свой собственный логотип и язык в машину.



О ручке

Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp


Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Подходит для всех типов кожи, высокоэффективный результат лечения.



8,4-дюймовый цветной сенсорный экран для омоложения кожи

1. 8,4-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн

2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский как родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)


Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



Main Menu

8.4 inch true color big touch screen
Super cool touch Experience.



IPL mode:

5 options for skin treatment




IPL mode:

operation interface




Multi-language screen:

6 languages for your choice



System setting



System setting

Информация о размере

Зонд	IPL: импортная британская лампа 15*50 мм
Длина волны	420/510/560/585/640/690/755нм
Продолжительность жизни	150 000-30 000 выстрелов
Экран	8,4-дюймовый цветной сенсорный экран
Система охлаждения	1200 Вт ТЕС Охлаждение Воздушное охлаждение Водяное охлаждение Система 3 в 1
Гарантия	2 года на машину
Затыкать	США, ЕС, Австралия, 110 В и 220 В
Масса	30 кг
Логотип	Добавить логотип бесплатно
язык	Любой язык как ваш

Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation