

PERMANENT PAINLESS
3 WAVELENGTHS
755NM 808NM 1064NM

For all skin types, Triple wavelength laser work together



Преимущество

1. Advanced Tech: технология спекания золотого олова,
2. Ручки: лазерные стержни Германии/США, 10 бар, 1000 Вт. 12 бар, 1200 Вт. 16 бар 1600 Вт
большой мощности, р реальное безболезненное удаление волос навсегда

3. Размер пятна 12*20мм/12*35мм, частота 1-10Гц

4. Непрерывная работа: система охлаждения конденсатора ТЕС воздух вода полупроводник работает непрерывно в течение 24 часов без остановки, даже летом без кондиционера.

Тип лазера	755нм/808нм/1064нм
лазерная полоса	10бар/12 бар/16бар, импортируется из Германии/США
Технологии	Волны рубца 7558081064нм Технология
Выходная мощность	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт
Система отображения	10-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Выстрелы из лазерной ручки	40 миллионов раз
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Длительность импульса	10~300 мс регулируемый
Частота	1~10 Гц
Власть	Мощность 3500 Вт
Температура кристалла	-29~5°C
Вес, размер коробки	93 кг, 115*59*61 см


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Скорость 808нм: Золотой стандарт длины волны для лазерной эпиляции всех типов волос
Алекс 755нм: Специально эффективен для светлых волос, лазерной эпиляции тонких волос
Длинный импульс 1064 нм: Специально эффективен для темной, загорелой кожи

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After





We help you

Goodbye to the embarrassment



Before After

Before After

Before After

Реальное отображение лечебных эффектов: настоящее безболезненное и постоянное удаление волос с очевидными результатами.

Мы обещаем, что ваши клиенты и вы будете полностью удовлетворены нашим качеством и лечебными эффектами.



Screen Image

12.8 inch touch screen
easy to operate.



Профессиональный OEM, ODM услуги:

- Печать любого цвета.
- Печать вашего логотипа на машине.
- Добавить любой язык в систему машины.
- Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на рынке.
- Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов.

Сертификаты

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



После службы:

Учитывая большое расстояние между нами и нашими клиентами, и для того, чтобы обслуживать наших клиентов намного лучше,

Наша компания создает профессиональную команду послепродажного обслуживания.

Наш технический специалист предоставит своевременное решение любой проблемы с машиной и подготовит для вас документы в течение 24 часов.


Вы также можете связаться с нами по телефону, онлайн и т.д.

Customer visit



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month