

Машина удаления волос для волос диода лазера V28

- 1) сильнее, быстрее, удаление Smarterhair
- 2) Новая 3D-технология 755 нм 810 нм 1064 нм
- 3) сильнее 800/1000/1200 / 1600Watt, на 40% быстрее




Почему все салоны красоты, косметологи предпочитают 808 нм машины удаления волос для волос диода 808 нм?

- А) Безопасное, без побочных эффектов на кожу и потовых железах, без шрама.
- Б) 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, черная кожа и тонкие волосы могут быть легко обработаны, подходят для всех типов.
- С) длинная ширина лазера, высокая энергия, эффективная для волосяных фолликулов, вызывает накопление тепла, постоянное удаление волос.
- Γ) быстрая! Большой пятно размером 12 $\overset{\cdot}{*}$ 35 мм может подсказать скорость обработки, скорость и эффективность лечения.
- Е) Сильная система охлаждения может сделать мгновенную эпидермальную анестезию, нет безболезненной во время.
- О ручках



808nm диодная лазерная машина для удаления волос Большой размер 12 * 20 мм / 12 * 35 мм для быстрого лечения I-VI Типы кожи и загорелая кожа, безопасные и безболезненные постоянные волосы удаление волос



Самое главное 3 длины волн 755 808 1064, покрывающих оптимальное лечение. Безболезненная доказанная безопасность постоянного удаления волос для всех типов кожи.


Ледяной плюс непрерывная система охлаждения. Процесс лечения более комфортно. Он может работать непрерывно в течение 24 часов.





Обратная связь с клиентами

Treatment Comparison



Дисплей экрана

- 1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
- 2. Мужской и самок, 6 частей тела, 6 типов кожи, устанавливая Smart Software
- 3. 6 языковых вариантов, ваш родной язык может быть добавлен
- 4. Бесплатная программа ОЕМ (язык / логотип / система / цвет...)

FREE LOGO SERUICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback Top10 Supplier
- OEM & ODM SERVICE









R & D Дизайн дизайна и команды разработки от Соединенных Штатов и Германии. Сертифицированная и проверенная зрелая производственная линия и контрольная команда по качеству и стандартная производственная линия.

То, что мы заботимся о большинстве, это высококачественные продукты являются стандартом для поддержания сотрудничества.

Certificate display Certificate is the best guarantee for you The state of the st

Парамбденты продукта



Модель Диодный лазер V28.

Тип лазера Германия / США импортированы, 10bars, 12 баров, 16

бар

Отображать 14 ---- 15,6 дюйма 4К трогательно трогательно

 Длина волны
 755 нм 808 нм 1064 нм

 Выстрелы
 40 миллионов выстрелов

Энергия 10 ~ 150 Дж / см2, регулируемый

Частота 1-10 Гц

Охлаждение TEC Air Водяное охлаждение

Власть 3500W

Размер пятна 12 * 20 мм / 12 * 35 мм для выбора

Напряжение $110 \; \text{B} \; / \; 60 \; \Gamma$ ц или $220 \; \text{B} \; / \; 50 \; \Gamma$ ц для выбора

 Вес нетто
 95 кг

 Общий вес
 105 кг

Машина Размер 45 * 52 * 110см Размер коробки 56 * 70,4 * 125см

Время доставки: 3-7 рабочих дней после оплаты

Способ доставки: по воздуху, DHL, TNT, FedEx или агенту доставки

Перед доставкой: тестирование видео и картинок

После доставки гарантии: 2 года, предложите безупречное послепродажное

обслуживание

Packing

safe and thouhgtful packaging seivice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.





3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US











In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5) Warranty Policy: one month guarantee replacement (we bear all shipping cost), 2 years warranty, lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month