

NEW ! Technology



Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Аппарат для эпиляции диодным лазером Детали

- 1.) Безопасное перманентное удаление волос на всех типах кожи.
- 2.) Сапфировое стекло с замороженным льдом, охлаждающее, для безболезненного удаления волос.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Аппарат для эпиляции диодным лазером мощность ручки

размер пятна 12 * 20 мм, 10 полос 1000 Вт / 12 полос 1200 Вт.

размер пятна 12 * 35мм, 16 стержней 1600Вт.


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser






***Со специальной технологией охлаждения (ТЕС-охлаждение), охладите кожу и защитите кожу от повреждений и**

очень безопасный и удобный * Для стойкого удаления волос, подходит для всех цветов кожи.

Без боли! самая быстрая технология удаления волос, самая популярная! Подходит для ухода за всеми типами кожи и волос.



3 волны работают на одной ручке одновременно

Ручка 1000 Вт, 1200 Вт, 1600 Вт

755 нм для белой кожи (тонкие, золотистые волосы)

808 нм для желтой / нейтральной кожи

1064 нм для черных (черные волосы)

Suitable to any color of skin



Application:

Elight for Skin Rejuvenation, Skin Tightening, Wrinkle Removal, Acne Removal, Pigment Removal, Vascular Removal, Breast Lifting, Age Spot Removal etc.

808 Hair Removal treatment pictures



Before and After

Treatment comparison



Screen Image


10.4 inch touch screen easy to operate.



- 1,14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманный дизайн
2. Мужской / женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип / система...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Информация о размере

Вещь	Вертикальный диодный лазер 755 нм 808 нм 1064 нм
Тип лазера	Диодный лазер, 10 бар / 12 бар / 16 бар
Мощность каждого бара	50 Вт
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран с истинным цветом
Длина волны	808нм / 755нм / 1064нм
Размер пятна	12 * 20 мм ² / 12 * 35 мм ²
Срок службы лазерной ручки	808 нм: минимум 10 000 000-40 000 000 снимков
Энергия	Регулируемая 10-150 Дж / см ² (опционально до 150 Дж / см ²)
Продолжительность импульса	Регулируемый 40 ~ 800 мс
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕС воздух закрытая циркуляция воды
Ручка питания	1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт
Мощность машины	2000 Вт
Электрический источник	220 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Температура кристалла	-10 ~ 3 ° C
Температура машины	27 ~ 31 ° C

Требуемая мощность

AC220V / 110V 50 ~ 60 Гц

Вес брутто

95 кг

Наш завод

1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и опытным

производитель косметического оборудования в Китае, 13 лет в индустрии красоты

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



NEW





2.У нас есть профессиональный отдел исследований и разработок,

Возможна техническая поддержка ☐ 2 года гарантии

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection



Packing And Delivery

1



Print Logo



Check accessories before packing

2



Wiping and Wrapping machine



Rigorous inductive packing

3



Reminder identification



Fast delivery