



Преимущество диодного лазера:

1. 755 808 1064нм
2. Для удаления всех типов кожи и волос.
3. Эффективен для накопления тепла в волосяных фолликулах, постоянного безболезненного удаления волос.
4. Почти без рассеяния кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.
5. Система охлаждения 3 в 1: воздушное охлаждение водяное охлаждение охлаждение ТЕС Система 3 в 1. 24 часа работоспособности,
6. Большой размер пятна 12*35 мм, сокращение времени обработки для оригинала 1/5
7. Добавить логотип и язык бесплатно


Different spot size Handle color optional




35mm

before after


Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient





808 Hair Removal treatment pictures





Экранный дисплей

- * 12,4-дюймовый сенсорный экран True Color, предлагающий очень крутое прикосновение.**
- * Обслуживание OEM принято. регулировка параметра в порядке.**
- * Добавьте свой логотип и язык бесплатно**

Screen Image

10.4 inch touch screen easy to operate.



Спецификация аппарата для удаления волос с диодным лазером

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755нм808нм1064нм
Тип лазера	Диодный лазер, 12 бар/16 бар
Мощность каждого бара	100 Вт
Система отображения	12-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808нм/755нм/1064нм
Размер пятна	12*20мм ² /12*35мм ²
Срок службы лазерной ручки	808 нм: не менее 10-40 миллионов выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см ² регулируемая (до 150 Дж/см ² опционально)
Длительность импульса	40 ~ 800 мс регулируемый