



## Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

Лазерные стержни США Sesterm охлаждения конденсатора ТЕС водяная помпа Италия  
Заводская цена, обслуживание OEM / ODM.

Описание товара



2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



### Преимущества

1. Передовые технологии: диодный лазер 808 нм; 3 волны Alex 755nm, скорость 808nm и уаg 1064nm для опции, подходят для всех типов кожи и волос
2. Мощный: импортированные из Германии лазерные стержни, золотой лазерный модуль.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, обработка в движении.
4. Непрерывная работа 12 часов: воздух вода уникальная система охлаждения ТЕС, контролирует постоянную температуру воды 24 °С, обеспечивает непрерывную работу машины в течение всего дня, даже летом без кондиционера.
5. Быстрая циркуляция воды: водяной насос Ital с расходом воды 6,5 л / мин.
6. Простота в эксплуатации, с руководством пользователя, компакт-диск, файлами параметров и 14ч \* 7дневным онлайн-сервисом, чтобы помочь вам использовать машину.

# Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before



**1 Minute**  
and you're done!

## Different spot size Handle color optional



12\*20mm



12\*35mm



12\*20mm



12\*35mm

### **Детали ручки**

- 1) 10 бар / 12 бар / 16 бар, 10-40 миллионов снимков.
- 2) Большое пятно 12 \* 20 мм / 12 \* 38 мм для быстрого удаления волос.
- 3) На ручке есть цифровой счетчик, четко смотрите количество выстрелов.
- 4) Сапфировое стекло с замороженным льдом, охлаждающее, для безболезненного удаления волос.

## **808 Hair Removal** treatment pictures



### **Функция**


Трехволновый лазер сочетает в себе 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи и волос.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal );

808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);


1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair




C hair follicle died

# Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After



Before



After



Before



After

Before




After



### **Машинная программа**

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской / женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип / система...)



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,



### 1.0 mingliangkj:

Наша компания уже 13 лет работает в индустрии красоты и уделяет особое внимание качеству и цене продукции.



# Company advantage

Service users all over the world



## 2. обслуживание OEM / ODM

- >> OEM собственный корпус машины.
- >> OEM ваше собственное программное обеспечение.
- >> OEM машины симпатичной расцветки.
- >> Распечатайте свой ЛОГОТИП на корпусе машины и экране.

# Custom Section

## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design




### 3. команда R & D и выставка контроля качества

# RESEARCH AND DEVELOPMENT

## Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



#### 4. дисплей сертификата

