



**Faster,
Permanent !**

Почему все салоны красоты и косметологи выбирают титан

1. Профессиональный. у нас есть более чем 15-летний опыт работы в области косметических машин высокого класса.
2. Безопасность. без побочного действия на кожу и потовые железы, без шрамов.
3. Быстрое охлаждение, обеспечивающее безболезненное удаление волос.
4. Популярный. Тройная длина волны: 755 нм 808 нм 1064 нм, подходит для всех типов кожи, тонкие волосы с черной кожей легко удаляются.
5. Высокая энергия. Большой размер пятна, 50 миллионов выстрелов, эффективно разрушает волосяные фолликулы, постоянное удаление волос.

Ручное шоу

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Размер пятна 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



12*24mm 1200W handle
Additional therapeutic head



12*36mm 1800W handle
Additional therapeutic head



- >>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
- >>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



- * 14-дюймовый экран 4К, предлагающий очень крутой сенсорный опыт.
- * Обслуживание OEM принято. регулировка параметра в порядке.
- * Добавьте свой логотип и язык бесплатно

Спецификация Машина для удаления волос с диодным лазером

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755nm808nm1064nm
Тип лазера	Медицинский лазерный стержень с диодным лазером: 10 баров/15 баров
Мощность каждого бара	Медицинский с 120w/Bar
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран истинного цвета
Длина волны	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	Медицинский с 12*24мм ² /12*36мм ²
Срок службы лазерной ручки	Не менее 40 миллионов выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см ² регулируемая (до 150 Дж/см ² опционально)
Длительность импульса	30 ~ 400 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Компрессорвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт/1800 Вт
Мощность машины	4000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
Температура кристалла	-20~3°C
Температура машины	24°C
Требуемая мощность	АС220В/110В 50~60Гц



Профессиональный OEM, ODM услуги:

- Печать любого цвета.
- Добавьте свой логотип
- Добавить любой язык в систему машины.
- Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на рынке.
- Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



производители диодной лазерной эпиляции, лучшая клиника для лазерной эпиляции, лучшая лазерная эпиляция для спа,

диодный лазер 755 808 1064, завод по производству лазерной эпиляции

**Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами для получения более подробной информации.
24 часа онлайн!**