

**2021 Salon Queen**

**FASTER: 60% FASTER**  
**STRONGER: STRONGER POWER 40%**  
**BETTER RESULT**  
**SMARTER: 4K ANDROID SCREEN**

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
- 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.
6. Можно выбрать две модели: с одной ручкой или с двойной ручкой.

# 2021 Salon Queen



Самая передовая система охлаждения TEC внутри этой машины обеспечивает очень хорошие результаты охлаждения.


24 часа рабочего времени. Сапфировый материал. Фактический безболезненный опыт!

One minute cooling  $-21^{\circ}\text{C}$

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser



- 1) 10 баров/12 баров/16 баров, 10-40 миллионов выстрелов.
- 2) Большое пятно 12\*24 мм/12\*36 мм для быстрого удаления волос.
- 3) Сапфировое стекло с охлаждением замороженным льдом для безболезненного удаления волос.
- 4) Высококачественный золотой лазерный стержень, импортный из Германии.
- 5) Медицинская ручка весом всего 350 г легко обрабатывается.



**1 minute**  
and you're done



#### Система экрана

1. 14-дюймовый большой сенсорный экран гуманизованного дизайна.
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. 6 языковых систем, родной язык что хотите.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Наименование товара	Диодный лазер Lightsheer 7558081064нм
Лазерная планка	Импорт из Германии/США, 8 бар, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм/ или одиночный 808нм
Энергия	0-150Дж/см <sup>2</sup>
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	40-800 мс
Оперативный ЖК-интерфейс	14,0-дюймовый сенсорный ЖК-экран True Color TFT
Система охлаждения	Головка для обработки воздуха и воды с замкнутой контуром с регулируемой температурой охлаждения полупроводника
Власть	4000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц
СЗ/ГЗ	62 кг/78 кг

## О миглианке:

WeiFang Mingliang - профессиональная компания по производству косметических устройств, специализирующаяся на разработке. Наша компания имеет 14-летний опыт работы в индустрии красоты и обращает внимание на качество и цену продукции. Производство, продажа и обслуживание косметического оборудования, включая серию IPL, серию диодных лазеров 808 нм. , серия многофункциональных косметологических аппаратов, серия Elight, серия лазеров Q Switch ND YAG, серия RF с кавитационным вакуумом, серия Single RF и т. Д. Мы уделяем особое внимание портативным и вертикальным многофункциональным косметологическим аппаратам, которые очень популярны на рынке косметологических аппаратов..

## Company Strength

The collage consists of four panels, each with an icon and text:

- 50+ R&D team**: An image of a person working at a computer with a circuit board on the desk.
- 500+ Cooperation Case**: An image of several people in a factory setting working on equipment.
- 17 Days Product deadline**: An image of a factory floor with workers and machinery.
- 100+ Export country**: An image of a row of finished cosmetic machines on a factory floor.

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

# Custom Section


## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design



## Отображение сертификата

## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

