




* 1800 Вт диодный лазер высокой мощности с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!

* Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи.

* Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также обновляет кожу.

* Частота 1-10Гц. Обработка быстро!!!

Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!



Параметры продукта



Модель	808B19
Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Отображать	14-дюймовый сенсорный экран 4K
Длина волны	755/808/1064
выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Компрессорвоздухвода
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*24 мм или 12*36 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	95 кг

Вес брутто 105 кг
Размер машины 53*40*105см
Размер коробки 125*56*70,4
Дисплей ручки

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that
improve treatment comfort.



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

4cm²



Three Simultaneous Wavelengths in One Applicator

Plus Exceptionally 4cm² Large Sport
Size



The lowest handle
temperature can reach -27°C



For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Лазер Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.


755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).

Аппарат для удаления волос с платиновым диодным лазером до и после

working principle



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural




B energy absorbed by hair



C hair follicle died

working principle

Triple wavelength laser spots work together




Сравнение эффекта до и после

Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...









We help you
Goodbye to the embarrassment



The sign displays three rows of 'Before' and 'After' images, each separated by a right-pointing arrow. The 'Before' images show significant hair growth on the arm, leg, and chest. The 'After' images show the same areas with smooth, hair-free skin.

Before	After
	
	
	

Дисплей системы экрана

System Function



- 4k high definition screen system
- Different parts can be selected
- 6 skin type Any language could be added
- Logo could be added for free
- Easy to operate
- Stable operation

The screen of Alma soprano titanium

- 14 inch big screen, quick touch, easy operate
- Male & female, 6 body parts, 6 skin types
- 6 language options, your native language can be added

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification

